

H 7860-60 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



- Grande display Touch con sensore prossimit  – M Touch+MotionReact
- Pietanze sempre e ovunque sotto controllo: fotocamera nel vano
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl


Numero EAN: 4002516835745 / Numero di materiale: 12599050 /
Vecchio numero di materiale: 22786095CH

Struttura e design	
Forno da incasso	•
Colore	Beige perlato
ArtLine	•
Senza maniglia	•
Vantaggi in termini di gusto	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Sonda termometrica	senza filo
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalit� di funzionamento	
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Arrostimento automatico	•
Aria calda ECO	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Aria calda pi�	•
Cottura intensa	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Aria calda pi�	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Cottura a basse temperature	•
Calore superiore/inferiore	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Grill ventilato	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	M Touch
MotionReact: luce on con avvicinamento	•
MotionReact: display on con avvicinamento	•
MotionReact: conferma segnale acustico con avvicinamento	•
MotionReact: rilevamento frontali mobili	•
Fotocamera nel vano cottura	•
SoftOpen	•
Touch2Open	•
MultiLingua	•
MyMiele	•
Funzione Aiuto	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Segnali acustici polifonici	•
Visualizzazione dell'ora	•

H 7860-60 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e BrilliantLight.




Numero EAN: 4002516835745 / Numero di materiale: 12599050 /
Vecchio numero di materiale: 22786095CH

Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Utilizzo automatico del calore residuo	•
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	1,0
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	20
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	20
Pulizia semplice	
Autopulizia pirolitica	•
Catalizzatore	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/aliment. acqua	
Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Blocco sportello in modalità pirolisi	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	76
Numero di ripiani	5
Numero di ripiani vano cottura 1	5
Numero di ripiani vano cottura 2	5
Identificazione dei ripiani	•
Illuminazione vano cottura	BrilliantLight
Temperature in °C	30-300
Temperature min. in °C	30
Temperature max. in °C	300
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	590
Altezza nicchia max. in mm	595
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	596
Profondità apparecchio in mm	568

H 7860-60 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.



Numero EAN: 4002516835745 / Numero di materiale: 12599050 /
Vecchio numero di materiale: 22786095CH

Peso in kg	47,0
Potenza massima assorbita in kW	3,70
Tensione in V	400
Frequenza in Hz	50
Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Placca con PerfectClean HBB 71	1
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostito PyroFit	1
Guida completamente estraibile FlexiClip PyroFit (coppia)	1
Sonda termometrica senza cavo	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,

H 7860-60 BPX

Forno senza maniglia

design versatile con sonda termometrica e BrillantLight.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings