

Guard L1 Silence Aspirapolvere a traino potente | l'opzione più silenziosa di Miele a 62 dB | DynamicDrive



- Bocchetta per poltrone e a lancia 2 in 1 per una pulizia comoda
- Aspirazione a bassa rumorosità con la bocchetta per pavimenti FlexTeQ
- Più silenzioso che mai grazie a Silence system Pro (68 dB)
- Silenziose e delicate: rotelle Dynamic Drive
- Concetto di design premium con applicazioni eleganti
- La potenza ottimale per ogni operazione di pulizia: 4 modalità selezionabili
- Altezza selezionabile individualmente e impugnatura Comfort ergonomica
- Filtro Silence AirClean: riduce la rumorosità della ventola e del motore
- Durevole: testato per una durata di 20 anni*
- ComfortFit: sviluppato per i più alti standard igienici

* Durante la fase di sviluppo della serie di aspirapolvere Guard, Miele ha testato i modelli e i componenti per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in diversi livelli di potenza. Maggiori informazioni: miele.com/20years

Numero EAN: 4002516812449 / Numero di materiale: 12612750 /
Vecchio numero di materiale: 41UGK031CH

Struttura e design	
Colore apparecchio	Grigio grafite
Modello	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Guard L1
Versione motore	EcoLine
Tipo prodotto	SUGKO
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Tasti a pedale +/-
Display illuminato con indicatore di potenza	•
Tubo aspirante	Tubo aspirante X(HES)
Park-System per pause di lavoro	•
Park-System per riporre	su entrambi i lati
Avvolgimento cavo Comfort	•
Maniglia comfort 2.0	•
Mobilità	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Dynamic Drive	•
Raggio d'azione in m	12
Lunghezza cavo in m	8,5
Sistema di filtraggio	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean Pure TU
Volume sacchetto polvere in l	3,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfiato	Filtro Silence AirClean
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
Dati tecnici	
Potenza in Watt	550
Volume in dB	62,0
Larghezza in mm	500
Altezza in mm	239
Peso in kg	7,1
Accessori in dotazione	
Accessorio composto da tre elementi	integrato
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Pennello setole sintetiche	•
Spazzola per pavimenti SBD 680 FlexTeQ	•