

Guard L1 AllFloor
Aspirapolvere a traino
potente | DynamicDrive | una spazzola per tutti i rivestimenti del pavimento



- ComfortFit: sviluppato per i più alti standard igienici
- Durevole: testato per una durata di 20 anni*
- Per una pulizia senza sforzo: bocchetta per poltrone e a lancia 2 in 1
- Bocchetta pavimenti AllFloor: una spazzola per tutti i pavimenti senza cambi
- Altezza selezionabile individualmente e impugnatura Comfort ergonomica
- Filtro AirClean Plus: oltre il 99,99%** di capacità di trattenere la polvere
- Silenziose e delicate: rotelle Dynamic Drive
- La potenza ottimale per ogni operazione di pulizia: 4 modalità selezionabili
- Concetto di design premium con applicazioni eleganti

* Durante la fase di sviluppo della serie di aspirapolvere Guard, Miele ha testato i modelli e i componenti per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in diversi livelli di potenza. Maggiori informazioni: miele.com/20years

** in base a IEC 62885-2:2021

Numero EAN: 4002516812470 / Numero di materiale: 12612790 /
Vecchio numero di materiale: 41USF038CH

Struttura e design	
Colore apparecchio	Nero ossidiana
Modello	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Guard L1
Versione motore	PowerLine
Tipo prodotto	SUSFO
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Tasti a pedale +/-
Display illuminato con indicatore di potenza	•
Tubo aspirante	Tubo aspirante X(HES)
Park-System per pause di lavoro	•
Park-System per riporre	su entrambi i lati
Avvolgimento cavo Comfort	•
Maniglia comfort 2.0	•
Mobilità	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Dynamic Drive	•
Raggio d'azione in m	12
Lunghezza cavo in m	8,5
Sistema di filtraggio	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean Pure TU
Volume sacchetto polvere in l	3,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean Plus
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Fascia paraurti su tutto il perimetro	•
Dati tecnici	
Potenza in Watt	890
Volume in dB	74,0
Larghezza in mm	500
Altezza in mm	239
Peso in kg	6,6
Accessori in dotazione	
Accessorio composto da tre elementi	integrato
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Pennello setole sintetiche	•
Bocchetta per pavimenti SBD 365-3	•
Spazzola per pavimenti SBB AllFloor	•