

Guard S1 Parquet Flex  
Aspirapolvere a traino  
alta forza aspirante | leggero e compatto | colori moderni | per pavimenti duri



- ComfortFit: sviluppato per i più alti standard igienici
- Maneggevolezza grazie al design leggero e compatto
- Maniglia ergonomica: per un utilizzo confortevole
- Raggio d'azione di 10 m: pulizia agevole di aree più ampie
- Durevole: testato per una durata di 20 anni\*
- Spazzola Parquet Twister per pulire delicatamente i pavimenti duri
- Ideale per i punti più difficili da raggiungere: bocchetta a lancia flessibile
- Capacità di trattenere la polvere del 99,99%\*\* con il filtro AirClean

\* Durante la fase di sviluppo della serie di aspirapolvere Guard, Miele ha testato i modelli e i componenti per 750 ore di utilizzo (= 37,5 ore all'anno) in diversi livelli di potenza. Maggiori informazioni: [miele.com/20years](http://miele.com/20years)

\*\* In base a IEC 62885-2:2021

Numero EAN: 4002516812531 / Numero di materiale: 12612920 /  
Vecchio numero di materiale: 41TRFO34CH

Informazioni generali	
Identificativo del modello	Guard S1 Parquet Flex
Numero materiale del produttore	12612920
Codice EAN	4002516812531
Modello	
Aspirapolvere a traino con sacchetto polvere	•
Marchio prodotto	Guard S1
Versione motore	PowerLine
Tipo prodotto	STRFO
Struttura e design	
Colore	Bianco brillante
Comfort d'uso	
Regolazione elettronica della potenza aspirante	Manopola di regolazione a quattro posizioni
Tubo aspirante	Tubo telescopico EasySlide
Park-System per pause di lavoro	•
Mobilità	
Rotelle girevoli con perno in acciaio delicate sul pavimento	•
Snodo in tre punti	•
Raggio d'azione in m	10
Lunghezza cavo in m	7,5
Sistema di filtraggio	
Tipo di sacchetto aspirapolvere	HyClean Pure TU
Volume sacchetto polvere in l	3,5
Indicazione sostituzione sacchetto polvere	•
Filtro di sfiato	Filtro AirClean Plus
Filtro salvamotore	•
Sicurezza	
Sistema di bloccaggio per bocchetta e impugnatura	•
Posizionamento automatico del sacchetto polvere	•
Protezione dei mobili	•
Dati tecnici	
Potenza in Watt	890
Volume in dB	76,0
Larghezza in mm	425
Altezza in mm	230
Profondità in mm	245
Peso in kg	6,0
Accessori in dotazione	
Vano accessori	su VarioClip
Bocchetta per poltrone	•
Bocchetta a lancia	•
Bocchetta a lancia flessibile ed extra lunga SFD 20	•
Pennello per mobili	•
Bocchetta per pavimenti SBD 355-3	•
Spazzola per parquet Twister SBB 300-3	•
Sacchetto per aspirapolvere HyClean Pure TU	•
Buono per HyClean Pure TU	•