

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete
disponibile in colore RAL come esecuzione speciale



- Design intramontabile largo 898 mm con illuminazione a LED e tasti
- Potente: 650 m³/h nel livello di Booster
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover
- Colore RAL: disponibile solo presso i rivenditori specializzati

Numero EAN: 4002516844983 / Numero di materiale: 12657260 /
Vecchio numero di materiale: 28419881D

Struttura e design	
Colore	Ral
Modello	
Cappa aspirante a parete	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUW 20
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 12-P
Design	
Disponibile in colore RAL (indicare il codice colore durante l'ordine)	•
Comfort d'uso	
Comandi elettronici	•
Uso	Tasti LED
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Livelli di Booster	1
Spegnimento livello booster programmabile	•
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	49,7
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A
Classe di efficacia di separazione dei grassi	A
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	A
Pulizia semplice	
Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati)	3
Illuminazione	
Numero x watt	3 x 3 W
Intensità luminosa in Lx	450 lx
Temperatura colore in K	3000 Kelvin
Aspiratore	
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
Aria di sfato	
Potenza aria livello 1 (m ³ /h) secondo EN 61591	265
Potenza aria livello 2 (m ³ /h) secondo EN 61591	320
Portata aria livello 3 (m ³ /h) secondo EN 61591	395
Portata aria livello di Booster 1 (m ³ /h)	650
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	47,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	52,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	56,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	67,0

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete

disponibile in colore RAL come esecuzione speciale



Numero EAN: 4002516844983 / Numero di materiale: 12657260 /

Vecchio numero di materiale: 28419881D

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 32,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 37,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 41,0

Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 52,0

Ricircolo

Portata aria livello 1 (m³/h) secondo EN 61591 190

Portata aria livello 2 (m³/h) secondo EN 61591 270

Potenza aria livello intenso (m³/h) secondo EN 61591 460

Portata aria livello 3 (m³/h) secondo EN 61591 330

Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3 54,0

Livello di potenza del rumore al livello intensivo (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3 71,0

Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3 60,0

Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3 64,0

Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 39,0

Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 45,0

Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 48,0

Livello di pressione del rumore al livello intensivo (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 56,0

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza •

Dati tecnici

Altezza complessiva cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm 685–1005

Altezza complessiva per cappe aspiranti con funzionamento a ricircolo in mm 815–1135

Altezza complessiva min. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm 685

Larghezza del corpo cappa in mm 898

Altezza complessiva max. cappa a sfiato e con aspiratore esterno in mm 1005

Altezza del corpo cappa in mm 62

Altezza complessiva min. cappa a ricircolo in mm 815

Profondità del corpo cappa in mm 500

Altezza complessiva max. cappa a ricircolo in mm 1135

Peso netto in kg 25,0

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,5

Spina schuko •

Altezza minima sopra il piano cottura elettrico in mm 450

Distanza minima su piano cottura a gas (max. 12,6 kW potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm 650

Numero di fasi 1

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete

disponibile in colore RAL come esecuzione speciale




Numero EAN: 4002516844983 / Numero di materiale: 12657260 /
Vecchio numero di materiale: 28419881D

Potenza massima assorbita in kW	0,22
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfianto superiore	•
Allacciamento sfianto superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfianto in mm	150
Camino telescopico	•
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•
Accessori acquistabili	
Filtro a carboni attivi rigenerabile	DKF 12-R

PUR 98 W

Cappa aspirante a parete
disponibile in colore RAL come esecuzione speciale



PUR92W Living, PUR98W, DA419-6, DA419-7 (Installation drawing)