

KU 7015 D

Frigorifero da sottopiano

con illuminazione a LED e balconcini dello sportello dal design compatto.



- Illuminazione perfetta e senza manutenzione dei vani con i LED
- Lato interno flessibile dello sportello: balconcini divisi dello sportello
- Lavaggio dei balconcini nella lavastoviglie: ComfortClean
- Raffreddate rapidamente gli alimenti grazie a SuperCool

Numero EAN: 4002516848721 / Numero di materiale: 12690470 /

Vecchio numero di materiale: 36701510CH

Categoria apparecchio	
Frigorifero	•
Modello	
Apparecchio da incasso	•
Apparecchio da incasso integrato	•
Apparecchio da incasso sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Illuminazione vano frigorifero	LED
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
ComfortClean	•
Comandi	
Tipo di comandi	EasyControl
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	No
SuperCool	•
Numero zone temperatura	1
Modalità Sabbat	•
Frigorifero/Vano frigorifero	
Numero di ripiani	3
Numero balconcini interni sportello per conserve	2
Balconcino interno sportello porta-bottiglie	1
Balconcino interno sportello	3
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	D
Consumo energetico annuo in kWh	74,10
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,20
Sicurezza	
Allarme acustico sportello	•
Allarme ottico sportello	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia min. in mm	600
Larghezza nicchia max. in mm	600
Altezza nicchia min. in mm	820
Altezza nicchia max. in mm	880
Profondità nicchia in mm	560
Larghezza apparecchio in mm	597
Altezza apparecchio in mm	818
Profondità apparecchio in mm	550
Peso in kg	33,0
Tecnica di fissaggio	Sportello fisso
Max. peso frontale sportello vano frigorifero in kg	10
Classe climatica	SN-T
Vano frigorifero in l	127
Volume utile complessivo in l	127
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	B

KU 7015 D

Frigorifero da sottopiano

con illuminazione a LED e balconcini dello sportello dal design compatto.



Numero EAN: 4002516848721 / Numero di materiale: 12690470 /

Vecchio numero di materiale: 36701510CH

Rumorosità in dB(A) re1pW	34
Corrente assorbita in milliampere (mA)	2000
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione


Portauova

•


KU 7015 D

Frigorifero da sottopiano


con illuminazione a LED e balconcini dello sportello dal design compatto.




KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, Einbauskizze, Nischenmaß (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7040D, FNUS7140C, Built-under, top view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, FNUS7040D, Built-under, side view (installation drawings)



KU7016D, KU7015D, KU7035D, KU7135C, FNUS7140C, Built-under, installation drawing (*footnote) (installation drawings)