

WWE 300-80 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -40 %* | 8 kg | 1'400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



- Testati per 20 anni di cura della biancheria***
- Sempre più risparmio energetico, con la classe A -40 %*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i vostri capi.
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti***
- Comando completo da app della vostra lavatrice con Miele@home**

* Risparmia il 40 % in più rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

** Offerta digitale aggiuntiva di Miele & Cie. KG. Tutte le applicazioni intelligenti sono consentite grazie al sistema Miele@home. In base al modello e al paese le funzionalità possono variare.

Numero EAN: 4002516863007 / Numero di materiale: 12708770 /
Vecchio numero di materiale: 11WE3801CH

Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Inclinazione sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 White Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1400
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Nero ossidiana con anello cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Tipo di pannello	inclinato di 5°
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
Prestazioni di lavaggio	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	8,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Risparmio superiore rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	40%
Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	29
Consumo idrico ponderato per ciclo in l	48
Classe di efficienza centrifuga (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga, A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	219
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40

WWE 300-80 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -40 %* | 8 kg | 1'400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home



Numero EAN: 4002516863007 / Numero di materiale: 12708770 /


Vecchio numero di materiale: 11WE3801CH

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C"	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPower Wash	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (lavaggio a mano)	•
Express 20	•
Capi scuri/J Jeans	•
Rinfrescare (vapore)	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Extra di lavaggio	
Breve	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•
Sicurezza	
Sistema di protezione idrica	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	643
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	93
Potenza massima assorbita in kW	2,30, 4,40
Tensione in V	230, 400
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
Buono per detersivi Miele	•


WWE 300-80 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:


A -40 %* | 8 kg | 1'400 giri/min | SteamCare | QuickPowerWash | Miele@home




W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm