

TSH 700-83 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



- Testati per 20 anni di cura della biancheria<sup>#\*#</sup>
- Tecnologia a pompa di calore: consumi ridotti, asciugatura delicata
- SilenceDrum<sup>#\*</sup> riduce i rumori per un'asciugatura sensibilmente più silenziosa
- Meno tempo per differenziare; DryCare 40 perfetto per biancheria a 40 °C<sup>\*\*</sup>
- HygieneDry rimuove fino al 99,99% dei batteri\* e al 99,9 % dei virus<sup>\*\*\*</sup>

<sup>#</sup> Brevetto: EP 4 163 433

<sup>\*\*</sup> Non adatto a lana o seta.

<sup>\*\*\*</sup> Testata sui batteri *Bacillus subtilis* e *Saccharomyces cerevisiae* nel livello di asciugatura HygieneDry a mezzo carico. La descrizione del metodo è disponibile al seguente link: <https://www.miele.de/testkriterien-trockner>

Numero EAN: 4002516867777 / Numero di materiale: 12709000 /

Vecchio numero di materiale: 12SH7832CH

<b>Modello</b>	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Installazione sottopiano	•
Incernieratura sportello	sinistra, interscamb.
Incernieratura sportello modificabile	•
<b>Modello</b>	
Marchio prodotto	T1 White Edition
Asciugatrice a pompa di calore	•
<b>Design</b>	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Nero ossidiana con anello bianco
Colore selettore	Bianco loto
Tipo di pannello	inclinato di 5°
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
<b>Risultato di asciugatura</b>	
Asciugatura perfetta PerfectDry	•
Tecnologia profumata FragranceDos <sup>2</sup>	•
Inversione intelligente della rotazione del cestello	•
HygieneDry	•
<b>Tratt. delicato biancheria</b>	
SilenceDrum	•
Carico in kg	9,0
<b>Comfort d'uso</b>	
Connessione in rete con Miele@home	•
Wash2Dry	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	No
Illuminazione cestello	LED
Isolamento acustico per rumorosità minima	•
Contenitore della condensa	•
Scarico integrato della condensa	•
AddLoad	•
<b>Efficienza e sostenibilità</b>	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+++
Consumo di corrente elettrica annuo in kWh	185
Durata del programma standard in min.	184
Rumorosità nel programma Cotone a pieno carico in dB(A) re1pW	64
Classe di efficienza di condensazione	A
Consumo di corrente elettrica nel programma standard Cotone pronto asciutto a pieno carico in kWh	1,55
Tecnologia EcoDry	•
Scambiatore di calore non soggetto a manutenzione	•

TSH 700-83 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:

9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry



Numero EAN: 4002516867777 / Numero di materiale: 12709000 /

Vecchio numero di materiale: 12SH7832CH

Motore ProfiEco	•
EcoSpeed	•
<b>Programmi di asciugatura</b>	
Cotone	•
ECO	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Trattamento lana	•
Express	•
Impermeabilizzare	•
Biancheria da letto	•
Aria calda/DryFresh	•
<b>Extra di asciugatura</b>	
Fase anti piega	•
Segnale acustico	•
DryCare 40	•
<b>Qualità</b>	
Centine soft	•
<b>Sicurezza</b>	
Codice PIN	•
Indicazione "Vuotare contenitore"	•
Indicazione "Pulire filtro"	•
Interfaccia ottica	•
<b>Dati tecnici</b>	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	643
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	55
Potenza massima assorbita in kW	1,10
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Chiusura ermetica	•
Tipo di liquido refrigerante	R290
Quantità refrigerante in kg	0,14
Potenziato effetto serra refrigerante in CO <sub>2</sub> e	3
Potenziato effetto serra apparecchio in CO <sub>2</sub> e	0,42
<b>Accessori in dotazione</b>	
Flacone profumato	•
Buono per il secondo flacone profumato	•


TSH 700-83 CH

Asciugatrici T1 a pompa di calore:


9 kg | DirectSensor | SilenceDrum | DryCare 40 | HygieneDry




T1 installation drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, with porthole, measures in mm



T1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm