

WWJ 800-80 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* | 9 kg | 1'600 giri/m | Dos. autom. | QuickPowerWash | Igiene antivirale



- Testate per 20 anni di cura perfetta della biancheria*
- Ancora più risparmio energetico, con la classe A -20 %**
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®***
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti****
- L'igiene anti-virus elimina il 99,9 %***** dei potenziali virus dalla biancheria

* Durante la fase di sviluppo della serie di lavatrici W1, i modelli & i componenti principali Miele con 5000 cicli di lavaggio (= 5 cicli di lavaggi alla settimana per 50 settimane) testati in diversi programmi. Per saperne di più: miele.it/20anni

** Risparmia il 20 % in più rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

*** Brevetto: EP 2 784 205

**** Si applica a tutte le lavatrici Miele che consentono di realizzare i parametri di processo e di macchina indicati nel sommario del rapporto di prova WL 1110/18.

***** Testato scientificamente dall'Università di Albstadt-Sigmaringen e insignito dell'etichetta Gold dall'Istituto di Igiene e Virologia integrativa (InFluenc_H). Si applica a tutti i modelli con TwinDos® e PowerWash nel programma Igiene cotone 60 °C e con l'opzione Igiene plus. La descrizione del metodo è disponibile al seguente link: <https://www.miele.com/wa-c>

Numero EAN: 4002516874638 / Numero di materiale: 12733560 /

Vecchio numero di materiale: 11WJ8805CH

Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	dansk, deutsch, english (GB), español, norsk, português, русский, slovenčina, suomi, svenska, українська, čeština
Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 White Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1600
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Nero ossidiana con anello cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Tipo di pannello	inclinato di 5°
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Prestazioni di lavaggio	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A

WWJ 800-80 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* | 9 kg | 1'600 giri/m | Dos. autom. | QuickPowerWash | Igiene antivirus



Numero EAN: 4002516874638 / Numero di materiale: 12733560 /

Vecchio numero di materiale: 11WJ8805CH

Risparmio superiore rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A 20%

Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh 40

Consumo idrico ponderato per ciclo in l 50

Classe di efficienza centrifuga (A-G) A

Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga, A-D) A

Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW 68

Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale 229

Potenza assorbita in modo spento in W 0,40

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W 0,80

EcoFeedback *

Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C" *

Regolazione automatica in base al carico *

Flussometro *

Regolazione della schiuma *

Motore ProfiEco *

Programmi di lavaggio

QuickPower Wash *

Automatic plus *

Cotone *

Lava/Indossa *

Delicati *

Camicie *

Seta (lavaggio a mano) *

Lana (lavaggio a mano) *

Express 20 *

Capi scuri/Jeanes *

Capi outdoor *

Impermeabilizzare *

Abbigliamento sportivo *

Trapunte e Piumoni *

Cuscini *

Piumini *

Tende *

Igiene cotone *

Rinfrescare (vapore) *

Finish vapore *

Pulizia dell'apparecchio *

Biancheria nuova *

Solo risciacquo/Inamidare *

Scarico/Centrifuga *

ECO 40-60 *

Extra di lavaggio

SingleWash *

Breve *

WWJ 800-80 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20%* | 9 kg | 1'600 giri/m | Dos. autom. | QuickPowerWash | Igiene antivirùs



Numero EAN: 4002516874638 / Numero di materiale: 12733560 /

Vecchio numero di materiale: 11WJ8805CH

Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•
AllergoWash	•
Sicurezza	
Sistema di protezione idrica	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	643
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	94
Potenza massima assorbita in kW	2,30, 4,40
Tensione in V	230, 400
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza del tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•


WWJ 800-80 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* | 9 kg | 1'600 giri/m | Dos. autom. | QuickPowerWash | Igiene antivirus




W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm