

WEJ 800-85 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* I 9 kg I 1'600 giri/m I Dos. autom. I QuickPowerWash I Igiene antivirus



- Testati per 20 anni di cura della biancheria***
- Ancora più risparmio energetico, con la classe A -20 %*
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®**
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti***
- L'igiene anti-virus elimina il 99,9 %***
- dei potenziali virus dalla biancheria

* Risparmia il 20 % in più rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

** Brevetto: EP 2 784 205

*** Testato scientificamente dall'Università di Albstadt-Sigmaringen e insignito dell'etichetta Gold dall'Istituto di Igiene e Virologia integrativa InFluenc_H. Si applica a tutti i modelli con TwinDos® e PowerWash nel programma Igiene cotone 60 °C e con l'opzione AllergoWash. La descrizione del metodo è disponibile al seguente link: <https://www.miele.com/wa-c>

Numero EAN: 4002516874553 / Numero di materiale: 12733580 /

Vecchio numero di materiale: 11EJ8855CH

Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Per installazione sottopiano	•
Incernieratura sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 Chrome Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1600
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Cromato
Colore selettore	Bianco loto/Anello cromo
Tipo di pannello	diritto
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	Sensore Comfort bianco, 1 riga
Prestazioni di lavaggio	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Opzione Macchie	•
Igiene testata contro virus	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Illuminazione cestello	LED
MultiLingua	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Risparmio superiore rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	20%
Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	40
Consumo idrico ponderato per ciclo in l	50
Classe di efficienza centrifuga (A-G)	A

WEJ 800-85 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* | 9 kg | 1'600 giri/m | Dos. autom. | QuickPowerWash | Igiene antivirus



Numero EAN: 4002516874553 / Numero di materiale: 12733580 /

Vecchio numero di materiale: 11EJ8855CH

Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga, A
A-D)

Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	229
Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,80
EcoFeedback	•
Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C"	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPower Wash	•
Automatic plus	•
Cotone	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Seta (lavaggio a mano)	•
Lana (lavaggio a mano)	•
Express 20	•
Capi scuri/Jean	•
Capi outdoor	•
Impermeabilizzare	•
Abbigliamento sportivo	•
Trapunte e Piumoni	•
Cuscini	•
Piumini	•
Tende	•
Igiene cotone	•
Rinfrescare (vapore)	•
Finish vapore	•
Pulizia dell'apparecchio	•
Biancheria nuova	•
Solo risciacquo/Inamidare	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Extra di lavaggio	
SingleWash	•
Breve	•
Ammollo	•
Prelavaggio	•
+Acqua	•
Risciacquo supplementare	•
Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•

WEJ 800-85 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* I 9 kg I 1'600 giri/m I Dos. autom. I QuickPowerWash I Igiene antivirus



Numero EAN: 4002516874553 / Numero di materiale: 12733580 /

Vecchio numero di materiale: 11EJ8855CH


AllergoWash

Sicurezza	•
Sistema di protezione idrica	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	636
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1054
Profondità apparecchio senza sportello (per sottopiano) in mm	600
Peso in kg	95
Potenza massima assorbita in kW	2,30, 4,40
Tensione in V	230, 400
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del tubo di afflusso acqua in m	1,60
Lunghezza del tubo di scarico acqua in m	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά


WEJ 800-85 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:


A -20 %* | 9 kg | 1'600 giri/m | Dos. autom. | QuickPowerWash | Igiene antivirus




W1 installation drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm



W1 drawing, slanted facade or straight facade, measures in mm