

PDR 300-08 HP P CH [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante per un'installazione semplice e flessibile, senza condotto di evacuazione.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Consumi energetici inferiori del 50 % rispetto all'essiccatoio a evacuazione*
- Connessione futura via WLAN

* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 50 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.

Numero EAN: 4002516870142 / Numero di materiale: 12750100 /
Vecchio numero di materiale: 52307121CH

Struttura e versione	
Modello	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Evolution
Frontale	Bianco loto
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Quantità di carico in kg	8,0
Volume cestello in l	130,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cestello a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Uso	
Per condomini e pensionati	•
Dati potenza	
Potenza massima di evaporazione in l/h	3 l
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,17
Durata programma in min.	77
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	77
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	67
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Programmabilità	Programmabile
Comandi programma	Comando a umidità residua
Posticipo avvio max. in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello comandi con scritte estese	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Programmi base/p.gruppi target	
Programmi base	•
Allacciamento elettrico standard	
Riscaldamento	Pompa di calore
Allacciamento elettrico	220-240V~ 50HZ
Potenza totale assorbita in kW	1,44
Protezione in A	10
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	777
Dimensioni esterne, altezza lorda in mm	940
Dimensioni esterne, larghezza lorda in mm	660
Dimensioni esterne, profondità lorda in mm	820

PDR 300-08 HP P CH [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante per un'installazione semplice e flessibile, senza condotto di evacuazione.



Numero EAN: 4002516870142 / Numero di materiale: 12750100 / Vecchio numero di materiale: 52307121CH

Peso netto in kg	65,5
Peso lordo in kg	70
Sovraccarico a terra max. in N	920
Valori delle emissioni	
Livello pressione acustica emissioni sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h	3,60
Dotazione	
Inversione intelligente della rotazione del cestello	•
Circolazione assiale dell'aria	•
Filtro per la peluria nello sportello	•
Sistema filtri scambiatore di calore non soggetto a manutenzione continua	•
PerfectDry	•
Centine Softlift	•
Programma Delicato Plus	•
Scarico acqua di condensa	•
Cesto accessorio per asciugatrice (opzionale)	•
Illuminazione cestello	•
Accessori indipendenti dall'apparecchio	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica	A++
Classe di efficienza di condensazione	A
Consumo energetico annuo in kWh	236
Rumorosità in db(A) nel programma standard	67
Cotone Pronto asciutto con carico massimo	
Durata nel programma standard in min.	98
Principio di funzionamento	Condens.
Quantità di carico in kg	8,0
Sistema chiuso ermeticamente	•
Liquido refrigerante	R290
Quantità di liquido refrigerante in kg	0,14
Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO2 e	3
Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO2 e	0,45
Possibilità di allacciamento	
Gettoniera (opzionale)	•
Interfaccia ottica per l'accesso al servizio	•
WLAN	•
Modulo LAN (opzionale)	•
WiFiConn@ct	•
Norme, marchi ctrl e contrass.	
CE	•
Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4	•
WEEE	•