

PDR 500-08 HP P CH [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante
con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 8.0 kg.



- Volume cesto 130.00 l 130.00 l, capacità di carico 8.0 kg
- Consumi energetici inferiori del 50 % rispetto all'essiccatoio a evacuazione*
- Connessione futura via WLAN

* Gli essiccatoi a pompa di calore hanno consumi energetici inferiori fino al 50 % rispetto agli essiccatoi a evacuazione con riscaldamento elettrico.

Numero EAN: 4002516870128 / Numero di materiale: 12750110 /
Vecchio numero di materiale: 52508121CH

Struttura e versione	
Modello	Carica frontale, pos.colonna
Linea	Performance
Frontale	Bianco loto
Colore pannello comandi	Acciaio inossidabile
Quantità di carico in kg	8,0
Volume cestello in l	130,00
Sistema di asciugatura	Pompa di calore
Apertura sportello [Ø] in mm	370
Angolo apertura sportello in gradi	167
Incernieratura sportello	sinistra
Cestello a nido d'ape in acciaio inossidabile	Sì
Uso	
Per condomini e pensionati	•
Dati potenza	
Potenza massima di evaporazione in l/h	3 l
Consumo energetico specifico in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in kWh/kg	0,20
Consumo energetico specifico Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in kWh/kg	0,17
Durata programma in min.	77
Durata programma Cotone/Pronto asciutto umidità residua 48 % in min.	77
Durata programma Fibre miste/Pronto asciutto umidità residua 40 % in min.	67
Comandi	
Tipo di comandi	M Select
Programmabilità	Programmabile
Comandi programma	Comando a umidità residua
Posticipo avvio max. in h	24
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Pannello comandi con scritte estese	•
Lingua selezionabile con facilità in qualsiasi momento	•
Allacciamento elettrico standard	
Riscaldamento	Pompa di calore
Allacciamento elettrico	220-240V~ 50HZ
Potenza totale assorbita in kW	1,44
Protezione in A	10
Misure e peso dell'asciugatrice	
Misura esterna, altezza netta in mm	850
Misura esterna, larghezza netta in mm	596
Misura esterna, profondità netta in mm	777
Dimensioni esterne, altezza lorda in mm	940
Dimensioni esterne, larghezza lorda in mm	660
Dimensioni esterne, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	65,5
Peso lordo in kg	70

PDR 500-08 HP P CH [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante
con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 8.0 kg.



Numero EAN: 4002516870128 / Numero di materiale: 12750110 /

Vecchio numero di materiale: 52508121CH

Sovraccarico a terra max. in N 920

Valori delle emissioni

Livello pressione acustica emissioni sul posto di lavoro <70 dB(A) re 20 µPa

Rilascio calore nell'ambiente in Mj/h 3,60

Dotazione

Inversione intelligente della rotazione del cestello •

Circolazione assiale dell'aria •

Filtro per la peluria nello sportello •

Sistema filtri scambiatore di calore non soggetto a manutenzione continua •

PerfectDry •

Centine Softlift •

Programma Delicato Plus •

Scarico acqua di condensa •

Vano modulo di comunicazione •

Cesto accessorio per asciugatrice (opzionale) •

Illuminazione cestello •

Accessori indipendenti dall'apparecchio •

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica A++

Classe di efficienza energetica (A-G) E

Classe di efficienza di condensazione A

Classe di efficienza di condensazione (A-D) B

Efficienza di condensazione in % 92

Consumo energetico annuo in kWh 236

Consumi energetici ponderati per 100 cicli nel programma "Pronto asciutto ECO" in kWh 130

Rumorosità in db(A) nel programma standard 67

Cotone Pronto asciutto con carico massimo 64

Emissioni di rumore aereo nel programma standard "Pronto asciutto ECO" in dB(A) re 1 pW 64

Classe di emissione di rumore aereo (A-D) B

Durata nel programma standard in min. 98

Durata del programma "Pronto asciutto ECO" in min 98

Principio di funzionamento Condens.

Quantità di carico in kg 8,0

Sistema chiuso ermeticamente •

Liquido refrigerante R290

Quantità di liquido refrigerante in kg 0,14

Potenziale effetto serra liquido refrigerante in kg CO2 e 3

Potenziale effetto serra apparecchio in kg CO2 e 0,45

Possibilità di allacciamento

Gettoniera (opzionale) •

Interfaccia ottica per l'accesso al servizio •

WLAN •

Modulo LAN (opzionale) •

WiFiConn@ct •

Norme, marchi ctrl e contrass.

CE •

PDR 500-08 HP P CH [EL]

Essiccatoio a pompa di calore Professional, Piccolo gigante
con consumi energetici ridotti e durate brevi. Quantità di carico 8.0 kg.

Numero EAN: 4002516870128 / Numero di materiale: 12750110 /
Vecchio numero di materiale: 52508121CH

Protezione dagli spruzzi d'acqua IP X4

WEEE

•
•

