

DAE 1530
Gruppo aspirante
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



- Design su misura – completamente integrata in 532 mm di larghezza
- Potente: 415 m³/h al livello massimo
- Illuminazione uniforme grazie a listello a LED
- Filtri efficienti – Filtro metallico in acciaio inox a 10 strati
- Sicuro e semplice da pulire – Miele CleanCover

Numero EAN: 4002516879947 / Numero di materiale: 12760950 /
Vecchio numero di materiale: 28E1530SCH

Struttura e design	
Colore apparecchio	Acciaio inox
Modello	
Gruppo aspirante	•
Modalità di funzionamento	
Tipo di guida aria	commutabile
Su richiesta kit di modifica a ricircolo	DUU 150,DUU 151
Filtro a carboni attivi necessario disponibile separatamente	DKF 32-P
Comfort d'uso	
Comandi elettronici	•
EasySwitch	•
Uso	EasySwitch
Livelli di potenza (senza il livello booster)	3
Livelli di Booster	1
Efficienza e sostenibilità	
Consumi energetici annui in kWh/anno	72,2
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	B
Classe di efficacia di separazione dei grassi	B
Classe di efficienza fluidodinamica	B
Classe di efficienza luminosa	A
Pulizia semplice	
Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•
Sistema di filtraggio	
Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati)	1
Illuminazione	
Numero x watt	1 x 3,2 W
Intensità luminosa in Lx	360 lx
Temperatura colore in K	3500 Kelvin
Aspiratore	
Numero di aspiratori	1
Ventola ad aspirazione bilaterale	•
Motore a corrente alternata (motore AC)	•
Aria di sfianto	
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	45,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	48,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	65,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	30,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	34,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	39,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	51,0

DAE 1530

Gruppo aspirante


con comandi EasySwitch per un uso confortevole



Numero EAN: 4002516879947 / Numero di materiale: 12760950 /
Vecchio numero di materiale: 28E1530SCH

Ricircolo	
Potenza sonora livello 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	46,0
Potenza sonora livello 2 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	53,0
Potenza sonora livello 3 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	59,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	71,0
Pressione sonora livello 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	32,0
Pressione sonora livello 2 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	39,0
Pressione sonora livello 3 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	45,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Dati tecnici	
Larghezza del corpo cappa in mm	532
Altezza del corpo cappa in mm	50
Profondità del corpo cappa in mm	372
Peso netto in kg	9,0
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,5
Spina schuko	•
Altezza minima sopra il piano cottura elettrico in mm	450
Distanza minima su piano cottura a gas (max. 12,6 kW potenza totale, bruciatore ≤ 4,5 kW) in mm	650
Numero di fasi	1
Potenza massima assorbita in kW	0,20
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Istruzioni di montaggio	
Allacciamento sfiato superiore	•
Allacciamento sfiato posteriore	•
Allacciamento sfiato superiore e posteriore	•
Diametro manicotto di sfiato in mm	150
Accessori in dotazione	
Valvola di ritenuta	•

DAE 1530
Gruppo aspirante
con comandi EasySwitch per un uso confortevole



DAE1530, DAE1535 Installation drawing