

WSG 900-83 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



- Testati per 20 anni di cura della biancheria###
- Ancora più risparmio energetico, con la classe A -20 %*
- SteamCare riduce i tempi di stiratura fino al 50 % e rinfresca i vostri capi.
- Dosaggio automatico e preciso del detersivo con TwinDos®###
- QuickPowerWash garantisce risultati rapidi ed efficienti in soli 49 minuti###

* Risparmia il 20 % in più rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A.

Numero EAN: 4002516882114 / Numero di materiale: 12775920 /
Vecchio numero di materiale: 11SG9831CH

Modello	
Impilabile a colonna	•
Side-by-side	•
Inseribile sotto un piano di lavoro	•
Incernieratura sportello	destra
Modello	
Marchio prodotto	W1 White Edition
Lavatrici a carica frontale	•
Centrifuga	
Velocità di centrifuga max.	1400
Stop con acqua	•
Funzione "No centrifuga"	•
Design	
Colore scocca	bianco loto
Colore pannelli	bianco loto
Design dello sportello	Nero ossidiana con anello bianco
Colore selettore	Bianco loto
Tipo di pannello	inclinato di 5°
Tipo di comandi	Selettore girevole
Display	DirectSensor bianco, 7 seg.
Prestazioni di lavaggio	
Innovativa tecnologia di lavaggio PowerWash	•
Dosaggio automatico del detersivo TwinDos	•
Dosaggio esatto CapDosing	•
Tratt. delicato biancheria	
Cestello a nido d'ape	•
Carico in kg	9,0
Comfort d'uso	
Connessione in rete con Miele@home	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Cassetto detersivi AutoClean	•
AddLoad	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Risparmio superiore rispetto al valore limite (52) della classe di efficienza energetica A	20%
Consumo energetico ponderato per 100 cicli considerando il ciclo di lavaggio in kWh	40
Consumo idrico ponderato per ciclo in l	50
Classe di efficienza centrifuga (A-G)	B
Classe di emissione di rumore aereo (durante la centrifuga, A-D)	A
Emissione di rumore aereo durante la centrifuga in dB(A) re 1 pW	68
Durata del programma "ECO 40-60" con capacità nominale	229

WSG 900-83 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash



Numero EAN: 4002516882114 / Numero di materiale: 12775920 /

Vecchio numero di materiale: 11SG9831CH

Potenza assorbita in modo spento in W	0,40
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	0,80
Lavaggio a basse temperature "freddo" e "20 °C"	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Flussometro	•
Regolazione della schiuma	•
Motore ProfiEco	•
Programmi di lavaggio	
QuickPower Wash	•
Cotone	•
Cotone con prelavaggio	•
Lava/Indossa	•
Delicati	•
Camicie	•
Lana (lavaggio a mano)	•
Express 20	•
Rinfrescare (vapore)	•
Scarico/Centrifuga	•
ECO 40-60	•
Extra di lavaggio	
Breve	•
Pre-stiratura con vapore	•
Segnale acustico	•
Sicurezza	
Sistema di protezione idrica	Watercontrol-System
Sicurezza bimbi	•
Codice PIN	•
Interfaccia ottica	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	596
Dimensioni in mm (altezza)	850
Dimensioni in mm (profondità)	643
Profondità apparecchio con sportello aperto in mm	1077
Peso in kg	95
Potenza massima assorbita in kW	2,30, 4,40
Tensione in V	230, 400
Protezione in A	10
Frequenza in Hz	50
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Accessori in dotazione	
3 capsule	•
UltraPhase 1 + 2	•
Buono per 5 cartucce Miele UltraPhase	•

WSG 900-83 CH

Lavatrice W1 a carica frontale:

A -20 %* | 9 kg 1400 giri/min | SteamCare | Dosaggio automatico | QuickPowerWash




W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, faccia 5 degree, measures in mm