

DGC 7460 HC Pro

per cottura al vapore, al forno, arrostiti con collegamento in rete + HydroClean.



- Display con testati in chiaro e comando a sensori – DirectSensor
- Risultati perfetti – Tecnologia a vapore DualSteam
- Fuori croccante, dentro succoso – Cottura combinata
- Comfort- Serbat. acqua dietro a pann. scorrevole con apert. aut.
- Pulizia semplice – HydroClean e vano cottura in acciaio inossidabile

Numero EAN: 4002516901921 / Numero di materiale: 12820750 /
Vecchio numero di materiale: 23746003CH

Struttura e design	
Colore	Beige perlato
Struttura e design	
Forno a vapore combinato	•
Lingue disponibili del display	
Lingue display disponibili mediante MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικό, ? ? ? ? ? ? ? ? , ? ? , ? ? ? , ? ? ? ? ? ? , ? ? ? ?
Struttura e design	
VitroLine	•
Vantaggi in termini di gusto	
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Generazione esterna del vapore	•
Sensore clima	•
Possibilità di impostazione personalizzata dell'umidità in caso di cottura combinata	•
Cottura di interi menù senza alterazione dei sapori	•
Mix & Match	•
Programmi automatici con adattamento personalizzato della cottura	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di funzionamento	
Aria calda più	•
Calore superiore/inferiore	•
Cottura al vapore	•
Cottura combinata	•
Cottura combinata con Aria calda più	•
Cottura combinata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura combinata con Grill grande	•
Sous-vide	•
Cottura intensa	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Grill piccolo	•
Calore superiore	•
Calore inferiore	•
Cottura speciale torte	•
Aria calda ECO	•
Forno a vapore ECO	•
Scongelare	•

DGC 7460 HC Pro

per cottura al vapore, al forno, arrosti con collegamento in rete + HydroClean.



Numero EAN: 4002516901921 / Numero di materiale: 12820750 /

Vecchio numero di materiale: 23746003CH

Arrostimento Gourmet	•
Riscaldare	•
Riscaldare i piatti	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Applicazioni speciali	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Pannello scorrevole motorizzato	•
Cottura indipendente dalla quantità	•
Cottura a vapore fino a quattro livelli contemporaneamente	•
Cottura menù automatica	•
Riduzione vapore prima del termine della cottura	•
Visualizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•
Programma Sabbat	•
Impostazioni personalizzate	•
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Pulizia semplice	
Vano cottura in acciaio inossidabile con superficie strutturata	•
Resistenza grill ribaltabile	•
Generatore di vapore esterno	•
HydroClean	•
Programma di pulizia Ammollo	•
Programma di pulizia Lavaggio	•
Programma di asciugatura del vano cottura	•
Chiusura rapida a innesto per griglie	•
Griglie estraibili	•
Decalcificazione	•
Sportello CleanGlass	•
Tecnica vapore/aliment. acqua	
DualSteam	•
Generatore di vapore potenza in kW	3,30

DGC 7460 HC Pro

per cottura al vapore, al forno, arrosti con collegamento in rete + HydroClean.




Numero EAN: 4002516901921 / Numero di materiale: 12820750 /

Vecchio numero di materiale: 23746003CH


Serbatoio dell'acqua volume in l	1,4
Serbatoio dell'acqua dietro il pannello scorrevole	•
Contenitore della condensa dietro al pannello scorrevole	•
Filtro di scarico	•
Sicurezza	
Sistema di raffreddamento con frontale freddo	•
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•
Sistema di raffreddamento delle fumane	•
Blocco tasti	•
Dati tecnici	
Volume vano cottura in l	67
Numero di ripiani	4
Misure apparecchio (L x H x P) in mm	595 x 596 x 567
Identificazione dei ripiani	•
Incernieratura sportello	sotto
Luce del vano cottura	BrilliantLight
Temperature min. in modalità forno tradizionale in °C	30
Temperature max. in modalità forno tradizionale in °C	230
Temperature min. in modalità forno a vapore in °C	40
Temperature max. in modalità forno a vapore in °C	100
Larghezza nicchia min. in mm	560
Larghezza nicchia max. in mm	568
Altezza nicchia min. in mm	590
Altezza nicchia max. in mm	595
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	595
Altezza apparecchio in mm	596
Profondità apparecchio in mm	567
Peso in kg	45,5
Potenza massima assorbita in kW	3,45
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Protezione in A	16
Numero di fasi	1
Cavo di allacciamento	•
Lunghezza del cavo elettrico in m	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia con PerfectClean HBBR 71	1
Griglie estraibili (coppia)	1
Recipienti di cottura forati in acciaio inossidabile	1
Recipienti di cottura non forati in acciaio inossidabile	1
Detersivo HydroClean	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

DGC 7460 HC Pro


per cottura al vapore, al forno, arrosti con collegamento in rete + HydroClean.




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation DGC XXL, ESW7x20 installation drawings




Installation_DGC_XXL_ESW7x10_EVST010 installation drawings




built-in DGC XXL, installation drawing




built-in DGC XXL build-under, installation drawing



screw joint DGC XXL, installation drawing



DGC7x4x swivel range of the aperture, installation drawings



side view DGC XXL, installation drawings