

H 7460-60 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



- Display con testi in chiaro e comandi a sensore – DirectSensor
- Pulire senza fatica – Dotazione pirolisi e PyroFit
- Impasti super soffici, croste dorate – Cottura con vapore
- Gli alimenti non cuociono eccessivamente – TasteControl
- Per apparecchio con connessione WLAN – Miele@home

Numero EAN: 4002516931881 / Numero di materiale: 12821470 /

Vecchio numero di materiale: 22746005CH

Struttura e design	
Colore	Beige perlato
Struttura e design	
Forno da incasso	•
VitroLine	•
Vantaggi in termini di gusto	
TasteControl	•
Riscaldamento rapido	•
Preriscaldamento	•
Mantenere al caldo	•
Funzione Crisp	•
Modalità di funzionamento	
Aria calda più	•
Calore superiore/inferiore	•
Cottura climatizzata	•
Cottura climatizzata con Arrostimento automatico	•
Cottura climatizzata con Aria calda più	•
Cottura climatizzata con Cottura intensa	•
Cottura climatizzata con Calore superiore/inferiore	•
Cottura intensa	•
Arrostimento automatico	•
Grill ventilato	•
Grill	•
Calore inferiore	•
Aria calda ECO	•
Scongelare	•
Programmi automatici	•
Programmi automatici specifici per ogni paese	•
Comfort d'uso	
Connessione con Miele@home	•
Display	DirectSensor
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Immissioni di vapore programmabili nel tempo	•
Visualizzazione dell'ora	•
Sincronizzazione dell'ora	•
Visualizzazione data	•
Timer	•
Programmazione inizio cottura	•
Programmazione fine cottura	•
Programmazione durata cottura	•
Indicazione temperatura effettiva	•
Indicazione temperatura impostata	•
Segnale acustico al raggiungimento della temperatura impostata	•
Temperatura proposta	•
Programmi personalizzati	•

H 7460-60 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



Numero EAN: 4002516931881 / Numero di materiale: 12821470 /

Vecchio numero di materiale: 22746005CH

Impostazioni personalizzate

•

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)

A+

Utilizzo automatico del calore residuo

•

Potenza assorbita in modo spento in W

0,5

Potenza assorbita in modo standby in W

1,0

Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W

2,0

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min

20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.

20

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min

20

Pulizia semplice

Autopulizia pirolitica

•

Resistenza grill ribaltabile

•

Sportello CleanGlass

•

Tecnica vapore/aliment. acqua

Generatore di vapore potenza in kW

1,10

Serbatoio dell'acqua volume in l

0,3

Tubicino di aspirazione per il prelievo di acqua

•

Sicurezza

Sistema di raffreddamento con frontale freddo

•

Spegnimento di sicurezza

•

Blocco messa in funzione

•

Blocco sportello in modalità pirolisi

•

Blocco tasti

•

Dati tecnici

Volume vano cottura in l

76

Numero di ripiani

5

Numero di ripiani vano cottura 1

5

Numero di ripiani vano cottura 2

5

Identificazione dei ripiani

•

Illuminazione vano cottura

1 spot a LED

Temperature in °C

30-300

Temperature min. in °C

30

Temperature max. in °C

300

Larghezza nicchia min. in mm

560

Larghezza nicchia max. in mm

568

Altezza nicchia min. in mm

590

Altezza nicchia max. in mm

595

Profondità nicchia in mm

550

Larghezza apparecchio in mm

595

Altezza apparecchio in mm

596

Profondità apparecchio in mm

568

Peso in kg

47,0

Potenza massima assorbita in kW

3,60

Tensione in V

400

Frequenza in Hz

50

H 7460-60 BP

Forni

design versatile con illuminazione LED e pirolisi.



Numero EAN: 4002516931881 / Numero di materiale: 12821470 /

Vecchio numero di materiale: 22746005CH

Protezione in A	10
Numero di fasi	2
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica

Accessori in dotazione

Placca con PerfectClean HBB 71	1
Placca universale con PerfectClean HUBB 71	1
Griglia per cuocere e arrostire PyroFit	1
Griglie estraibili con PyroFit (coppia)	1
Pastiglie per la decalcificazione	2

Lingue disponibili del display

Lingue display disponibili mediante MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands, norsk,
polski, portugês, русский,
română, slovenčina,
slovenščina, srpski, suomi,
svenska, türkçe, українська,
čeština, ελληνικά,
[?][?][?][?][?][?], [?][?], [?]
[?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7460-60 BP

Forni


design versatile con illuminazione LED e pirolisi.




installation H7000 XL, installation drawing




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




Installation H7000 XL underframe, installation drawings




H7000 handle, glass, installation drawings




Installation H7000 BM XL, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing



side view Kombi BM XL, installation drawings



Installation Kombi BM XL, installation drawings