

## G 3785-55 SCVi

Lavastoviglie a scomparsa totale

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Classe di efficienza energetica A: risparmio energetico e cura dell'ambiente
- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Cassetto 3D MultiFlex: il nostro segreto per avere più spazio per le posate
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Risparmiate fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Struttura flessibile del cestello per l'uso quotidiano con i cesti Comfort

Numero EAN: 4002516899525 / Numero di materiale: 12837370 /

Vecchio numero di materiale: 21378562CH

Modello	
Lavastoviglie totalmente integrate	•
Lavastoviglie da 55 cm	•
Lavastoviglie XXL	•
Design	
Colore pannelli	Acciaio inox.
Tipo di pannello	Schermo totalmente integrato
Tipo di comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e tre cifre
Colore display	Giallo
Comfort	
Ausilio chiusura sportello	AutoClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Controllo funzionamento	acustico
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo)	8,4
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,52
Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli)	52
Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh	0,30
Durata del programma ECO in minuti	232
Numero coperti standard	12
Classe di rumorosità	B
Allacciamento all'acqua calda	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Potenza standby (modalità sleep)	0,30
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
SensorDry	•
Asciugatura attiva a condensazione	•
Perfect GlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPower Wash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75 °C	•
Delicato	•
Opzioni di risciacquo	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•

G 3785-55 SCVi

Lavastoviglie a scomparsa totale

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.




Numero EAN: 4002516899525 / Numero di materiale: 12837370 /

Vecchio numero di materiale: 21378562CH

Struttura del cestello	
Disposizione delle posate	Cassetto 3D MultiFlex
Supporto per bicchieri FlexCare	2
Struttura del cestello	Comfort 55 cm
Tecnologia e qualità	
Accumulatore di calore EcoTech	•
Sicurezza	
Waterproof-System	•
Dati tecnici	
Larghezza nicchia minima in mm	550
Larghezza nicchia massima in mm	550
Altezza nicchia minima in mm	845
Altezza nicchia massima in mm	910
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	548
Altezza apparecchio in mm	845
Profondità apparecchio in mm	550
Profondità apparecchio a sportello aperto in cm	120,5
Peso netto in kg	46,5
Potenza massima assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm	1,50
Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Peso min. pannello frontale in kg	3,0
Peso max. pannello frontale in kg	9,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a min.]	7,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a max.]	13,0
Accessori in dotazione	
Buono per 1 confezione di UltraTabs (20 pezzi) oppure 3 confezioni (60 pezzi l'una) a un prezzo speciale	•

## G 3785-55 SCVi

Lavastoviglie a scomparsa totale  
per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G3000 SCVi, SMS-Norm 55cm Einbauskizze