

## G 25856-60 Vi XXL Active Plus

Lavastoviglie totalmente integrata XXL

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



- Migliori risultati in meno di un'ora – QuickPowerWash
- Risparmiate fino al 50 % di corrente con l'allacciamento acqua calda di Miele
- Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita: consumi da 6.0 l nel programma Automatic
- Struttura flessibile del cestello per l'uso quotidiano con i cesti Comfort
- Più spazio e flessibilità con il cestello superiore regolabile in altezza

Numero EAN: 4002516907626 / Numero di materiale: 12851230 /

Vecchio numero di materiale: 21585661CH

Modello	
Lavastoviglie totalmente integrate	•
Lavastoviglie da 60 cm	•
Lavastoviglie XXL	•
Design	
Colore pannelli	Acciaio inox.
Tipo di pannello	Schermo totalmente integrato
Tipo di comandi	Tasto selezione programmi
Display	Display a 7 segmenti e tre cifre
Colore display	bianco
Comfort	
Ausilio chiusura sportello	AutoClose
Indicazione durata residua	•
Posticipo avvio fino a 24 h	•
Controllo funzionamento	acustico
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A–G)	A
Consumo idrico nel programma Automatic in l da	6,0
Consumo idrico del programma ECO in litri per ogni esecuzione di programma (ciclo)	8,2
Consumo di corrente elettrica nel programma ECO in kWh	0,53
Consumo energetico del programma ECO in kWh per 100 esecuzioni di programma (cicli)	54
Valori di consumo allacciamento acqua calda nel programma ECO in kWh	0,30
Durata del programma ECO in minuti	258
Numero coperti standard	13
Classe di rumorosità	B
Tecnologia EcoPower	•
Igiene testata	•
Allacciamento all'acqua calda	•
Regolazione automatica in base al carico	•
Potenza standby (modalità sleep)	0,30
Qualità del risultato	
Lavastoviglie con sistema ad acqua pulita	•
Asciugatura AutoOpen	•
BrilliantGlassCare	•
Programmi di lavaggio	
QuickPower Wash	•
ECO	•
Automatic	•
Intenso 75 °C	•
Delicato	•
Opzioni di risciacquo	
Express	•
Pulito extra	•
Asciugatura extra	•

## G 25856-60 Vi XXL Active Plus

Lavastoviglie totalmente integrata XXL

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



Numero EAN: 4002516907626 / Numero di materiale: 12851230 /

Vecchio numero di materiale: 21585661CH

### Struttura del cestello

Disposizione delle posate	Cestino per le posate
Ripiano per tazze FlexCare	2
Struttura del cestello	Comfort

### Sicurezza

Waterproof-System

•

### Dati tecnici

Larghezza nicchia minima in mm	600
Larghezza nicchia massima in mm	600
Altezza nicchia minima in mm	845
Altezza nicchia massima in mm	910
Profondità nicchia in mm	550
Larghezza apparecchio in mm	598
Altezza apparecchio in mm	845
Profondità apparecchio in mm	550
Profondità apparecchio a sportello aperto in cm	120,5
Peso netto in kg	44,0
Potenza massima assorbita in kW	2,00
Tensione in V	230
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza elettrica standard	50
Lunghezza del tubo di afflusso idrico in cm	1,50
Lunghezza del tubo di scarico acqua in cm	1,50
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,70
Peso min. pannello frontale in kg	4,0
Peso max. pannello frontale in kg	11,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a min.]	7,0
[tramite assistenza tecnica commutabile a max.]	14,0

### Accessori in dotazione


Buono per 1 confezione di UltraTabs (20 pezzi) oppure 3 confezioni (60 pezzi l'una) a un prezzo speciale

•

G 25856-60 Vi XXL Active Plus

Lavastoviglie totalmente integrata XXL

per risultati di asciugatura ottimali grazie all'asciugatura AutoOpen.



G7000, fully integrated dishwasher, XXL, 60cm  
(installation drawing)