

Triflex HX3 Plus Aqua

Scope elettriche senza filo

elevata potenza aspirante | durata max. 140 min | rilevamento del tipo di pavimento | HEPA | AquaTwister



- AquaTwister: pulizia profonda e luce a 360° per una pulizia visibile
- Aspirazione della polvere >99,99%* per una pulizia profonda e igienica
- Modalità Boost: per una pulizia più rapida di aree molto sporche
- Durata: max. 140 minuti*** con batteria ricaricabile agli ioni di litio VARTA.
- Brevettato*** design 3 in 1 incl. funzione di riposo per riporre l'apparecchio
- Filtro HEPA: 99,999%**** filtraggio aria di sfianto per aria ambiente purissima
- FloorDetect: rilevamento del tipo di pavimento automatico e adeguamento della potenza
- BrilliantLight: luce frontale a LED particolarmente luminosa per il massimo rilevamento della polvere
- Display: indica la durata residua e i dati importanti per aspirare senza stress
- Twist2open: per svuotare il contenitore polvere in modo semplice e igienico
- Sviluppato e prodotto con cura in Germania da Miele & Cie. KG
- Set Premium: include Hardfloor Care Tool e una seconda batteria

* Durante la raccolta della polvere su pavimenti duri con tacche, otteniamo > il 100% di aspirazione della polvere nel livello di potenza HI, misurato secondo la norma IEC 62885-4:2024

** Vale per il livello di potenza MIN senza spazzola elettrica Multi Floor XXL collegata con l'uso di due batterie

*** Brevetto: DE 10 2016 105 475 B4

**** 99,999% secondo la norma IEC 62885-4:2020/ HEPA secondo la norma EN 1822-1:2019

Numero EAN: 4002516928614 / Numero di materiale: 12887890 /

Vecchio numero di materiale: 41WDL036EU1

Informazioni generali	
Identificativo del modello	Triflex HX3 Plus Aqua
Numero materiale del produttore	12887890
Codice EAN	4002516928614
Modello	
Aspirapolvere senza filo	•
Marchio prodotto	Triflex HX3
Versione motore	Digital Efficiency Motor
Tipo prodotto	SWDLO
Tipo e design dell'apparecchio	
Colore	Nero ossidiana
Pulizia	
Tecnologia Vortex	•
Spazzola elettrica Multi Floor XXL SEB 435 con BrilliantLight	•
Comfort d'uso	
Park-System per pause di lavoro	•
Batteria agli ioni di litio sostituibile	•
Funzione 3 in 1	•
Sistema di filtraggio	
ComfortClean	•
Filtro di sfianto	Filtro HEPA Lifetime
Volume contenitore polvere in l	0,5
Dati tecnici	
Tipo di batterie	Ioni di litio
Capacità nominale batteria in mAh	2500
Volume in dB	74,0
Larghezza in mm	260
Altezza in mm	1297
Profondità in mm	280
Peso in kg	3,6
Volt	25,2
Durata livello MIN solo PowerUnit	2 x 70
Durata livello MIN con accessori elettrici	2 x 38
Durata livello MAX con accessori elettrici	2 x 15
Potenza sulla superficie in m ²	2 x 160
Tempo di ricarica in min.	240
Accessori in dotazione	
Spazzola elettrica Multi Floor XXL con BrilliantLight	•
Spazzola per la pulizia	No
Supporto a parete	•
Alimentatore	•
Batteria aggiuntiva	•
Parquet Soft Touch	•
Aqua Twister Pro	•
UniversalPad	2
Detersivo universale (ml)	500