

KM 8560 FR

Piano a induzione con cucina elettrica

626 mm | Area di cottura PowerFlex



- Manopole cucina elettrica e visualizzazione sul piano cottura
- 4 zone di cottura, tra cui 2 potenti aree di cottura PowerFlex
- In 626 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato
- Tempi di riscaldamento più brevi grazie al livello di Booster

Numero EAN: 4002516955047 / Numero di materiale: 12911750 /

Vecchio numero di materiale: 26185600D

<b>Informazioni generali</b>	
Identificativo del modello	KM 8560 FR
Numero materiale del produttore	12911750
Codice EAN	4002516955047
Classe di marketing	Gold
<b>Tipo di riscaldamento</b>	
Tipo di riscaldamento	Induzione
<b>Modello</b>	
Combinato con cucina elettrica	•
<b>Design</b>	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
<b>Dotazione zone di cottura</b>	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero massimo di stoviglie	4
<b>Zone di cottura PowerFlex</b>	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3650
<b>1a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	sinistra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
<b>2a zona di cottura/area di cottura</b>	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
<b>Comfort d'uso</b>	
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Comandi tramite manopole	•
Colore display	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
<b>Pulizia semplice</b>	
Vetroceramica facile da pulire	•
<b>Sicurezza</b>	
Spegnimento di sicurezza	•
Blocco messa in funzione	•

KM 8560 FR

Piano a induzione con cucina elettrica

626 mm | Area di cottura PowerFlex



Numero EAN: 4002516955047 / Numero di materiale: 12911750 /

Vecchio numero di materiale: 26185600D

Protezione antisurriscaldamento •

Indicazione tempo residuo •

#### Dati tecnici

Dimensioni (L x P) in mm 626 x 45 x 526

Dimensioni in mm (larghezza) 626

Dimensioni in mm (altezza) 45

Dimensioni in mm (profondità) 526

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm 45

Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato 560 mm - 600 mm

Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato 490 mm - 500 mm

Peso in kg 11

Potenza massima assorbita in kW 7,36

Tensione in V 230


Frequenza in Hz 50-60

#### Accessori in dotazione

Cavo di allacciamento No

KM 8560 FR

Piano a induzione con cucina elettrica  
626 mm | Area di cottura PowerFlex



KM8460FR, KM8560FR surface-mounted (\*Fußnote)  
Installation drawing