

## KM 8483 FX Glas

Piano cottura a induzione indipendente

752 mm | Zone di cottura singole e area di cottura PowerFlex



- 4 zone di cottura, tra cui 1 potente area di cottura PowerFlex
- Impostazioni precise con il cursore centrale SingleSlide e collegamento in rete
- Tempi di riscaldamento più brevi grazie al livello di Booster
- 752 mm per l'installazione a filo nel piano di lavoro in vetro

Numero EAN: 4002516970965 / Numero di materiale: 12940950 /  
Vecchio numero di materiale: 26184832CH

Informazioni generali	
Identificativo del modello	KM 8483 FX Glas
Numero materiale del produttore	12940950
Codice EAN	4002516970965
Classe di marketing	Gold
Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Incasso a filo	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	1
Numero massimo di stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	2
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Dimensioni in mm	Ø 120 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	davanti a sinistra
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 140-220
Potenza max. in W	2300
Potenza Booster max. in W	3650
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	dietro a centro
Tipo	Zona cottura ampliabile
Dimensioni in mm	Ø 100-160
Potenza max. in W	1400
Potenza Booster max. in W	2200
3a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
Comandi tramite tasti sensore	SingleSlide
Colore display	Giallo
Riconoscimento pentola costante	•

KM 8483 FX Glas

Piano cottura a induzione indipendente

752 mm | Zone di cottura singole e area di cottura PowerFlex



Numero EAN: 4002516970965 / Numero di materiale: 12940950 /  
Vecchio numero di materiale: 26184832CH

Funzione Stop & Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•

#### Efficienza e sostenibilità

Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modo standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	10
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	10

#### Pulizia semplice

Vetroceramica facile da pulire	•
--------------------------------	---

#### Sicurezza

Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•

#### Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm	51 x 752 x 492
Dimensioni (L x P) in mm	752 x 51 x 492
Dimensioni in mm (larghezza)	752
Dimensioni in mm (altezza)	51
Dimensioni in mm (profondità)	492
Misure dell'intaglio (L x P) per incasso rialzato in mm	730 mm - 730 mm x 470 mm - 470 mm
Misure dell'intaglio (L x P) per incasso a filo in mm	730/756 x 470/496
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	51
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	730 mm - 730 mm
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	470 mm - 470 mm
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	730
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	470
Peso in kg	11
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	756
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	496
Potenza massima assorbita in kW	7,36
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,6
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60

KM 8483 FX Glas

Piano cottura a induzione indipendente

752 mm | Zone di cottura singole e area di cottura PowerFlex



Numero EAN: 4002516970965 / Numero di materiale: 12940950 /  
Vecchio numero di materiale: 26184832CH

#### Accessori in dotazione


Cavo di allacciamento

Sì

KM 8483 FX Glas

Piano cottura a induzione indipendente

752 mm | Zone di cottura singole e area di cottura PowerFlex



KM8483FX glass flush (\*Fußnote) (Installation drawing)