

KM 8585 FR

Piano cottura a induzione indipendente

806 mm | Area di cottura PowerFlex | Predisposizione per M Sense



- 6 zone di cottura, tra cui 3 potenti aree di cottura PowerFlex
- Impostazioni precise con sei cursori MultiSlide, incl. collegamento smart in rete
- Assistenza per cottura/frittura con stoviglie M Sense – predisposto per M Sense
- Tempi di riscaldamento più brevi grazie al livello di Booster
- In 806 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato

Numero EAN: 4002516971344 / Numero di materiale: 12941110 /
Vecchio numero di materiale: 26185850CH

Informazioni generali	
Identificativo del modello	KM 8585 FR
Numero materiale del produttore	12941110
Codice EAN	4002516971344
Classe di marketing	Gold
Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	6
Numero delle aree di cottura	3
Numero massimo di stoviglie	6
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	6
Tipo	Zona di cottura PowerFlex
Dimensioni in mm	Ø 120 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	centrale
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	4200
Potenza Booster max. in W	7360
3a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Ponte PowerFlex
Dimensioni in mm	230x390
Potenza max. in W	3400
Potenza Booster max. in W	3650
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
M Sense ready	•
Comandi tramite tasti sensore	MultiSlide

KM 8585 FR

Piano cottura a induzione indipendente

806 mm | Area di cottura PowerFlex | Predisposizione per M Sense




Numero EAN: 4002516971344 / Numero di materiale: 12941110 /
Vecchio numero di materiale: 26185850CH

Colore display	Giallo
Riconoscimento intelligente della pentola	•
Funzione Stop & Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Programmi di assistenza	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modo standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	10
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min	10
Pulizia semplice	
Vetroceramica facile da pulire	•
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Dati tecnici	
Dimensioni (H x L x P) in mm	52 x 806 x 526
Dimensioni (L x P) in mm	806 x 52 x 526
Dimensioni in mm (larghezza)	806
Dimensioni in mm (altezza)	52
Dimensioni in mm (profondità)	526
Misure dell'intaglio (L x P) per incasso rialzato in mm	780 mm x 500 mm
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	45
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	780 mm
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500 mm
Peso in kg	15
Potenza massima assorbita in kW	11,04
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,6
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	Sì

KM 8585 FR

Piano cottura a induzione indipendente

806 mm | Area di cottura PowerFlex | Predisposizione per M Sense



KM8585FR, KM8585-2FR, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing