


KM 8585 FL

Piano cottura a induzione indipendente

800 mm | Area di cottura PowerFlex | Predisposizione per M Sense



- 6 zone di cottura, tra cui 3 potenti aree di cottura PowerFlex
- Impostazioni precise con sei cursori MultiSlide, incl. collegamento smart in rete
- Assistenza per cottura/frittura con stoviglie M Sense – predisposto per M Sense
- Tempi di riscaldamento più brevi grazie al livello di Booster
- In 800 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo

Numero EAN: 4002516970996 / Numero di materiale: 12941120 /


Vecchio numero di materiale: 26185851CH

| Informazioni generali | |
|---|---------------------------|
| Identificativo del modello | KM 8585 FL |
| Numero materiale del produttore | 12941120 |
| Codice EAN | 4002516970996 |
| Classe di marketing | Gold |
| Tipo di riscaldamento | |
| Tipo di riscaldamento | Induzione |
| Modello | |
| Indipendente dalla cucina elettrica | • |
| Design | |
| Elegante superficie in vetroceramica | • |
| Colore della vetroceramica | Nero |
| Incasso a filo | • |
| Incasso rialzato | • |
| Dotazione zone di cottura | |
| Numero di zone di cottura | 6 |
| Numero delle aree di cottura | 3 |
| Numero massimo di stoviglie | 6 |
| Zone di cottura PowerFlex | |
| Numero | 6 |
| Tipo | Zona di cottura PowerFlex |
| Dimensioni in mm | Ø 120 – 230 |
| Potenza max. in W | 2100 |
| Potenza Booster max. in W | 3650 |
| 1a zona di cottura/area di cottura | |
| Posizione | sinistra |
| Tipo | Ponte PowerFlex |
| Dimensioni in mm | 230x390 |
| Potenza max. in W | 4200 |
| Potenza Booster max. in W | 7360 |
| 2a zona di cottura/area di cottura | |
| Posizione | centrale |
| Tipo | Ponte PowerFlex |
| Dimensioni in mm | 230x390 |
| Potenza max. in W | 4200 |
| Potenza Booster max. in W | 7360 |
| 3a zona di cottura/area di cottura | |
| Posizione | destra |
| Tipo | Ponte PowerFlex |
| Dimensioni in mm | 230x390 |
| Potenza max. in W | 3400 |
| Potenza Booster max. in W | 3650 |
| Comfort d'uso | |
| Collegamento in rete con Miele@home | • |
| Con@ctivity | • |
| Riconoscimento pentola e dimensioni pentola | • |
| M Sense ready | • |
| Comandi tramite tasti sensore | MultiSlide |

KM 8585 FL

Piano cottura a induzione indipendente

800 mm | Area di cottura PowerFlex | Predisposizione per M Sense



Numero EAN: 4002516970996 / Numero di materiale: 12941120 /


Vecchio numero di materiale: 26185851CH

| | |
|---|-------------------|
| Colore display | Giallo |
| Riconoscimento intelligente della pentola | • |
| Funzione Stop & Go | • |
| Protezione per la pulizia | • |
| Funzione Recall | • |
| Timer | • |
| Spegnimento automatico | • |
| Dispositivo automatico di inizio cottura | • |
| Mantenere al caldo | • |
| Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici) | • |
| Programmi di assistenza | • |
| Efficienza e sostenibilità | |
| Potenza assorbita in modo spento in W | 0,3 |
| Potenza assorbita in modo standby in W | 0,8 |
| Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W | 2,0 |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min | 10 |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min | 10 |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min | 10 |
| Pulizia semplice | |
| Vetroceramica facile da pulire | • |
| Sicurezza | |
| Spegnimento di sicurezza | • |
| Funzione di blocco | • |
| Blocco messa in funzione | • |
| Ventola di raffreddamento integrata | • |
| Protezione antisurriscaldamento | • |
| Indicazione tempo residuo | • |
| Dati tecnici | |
| Dimensioni (H x L x P) in mm | 51 x 800 x 520 |
| Dimensioni (L x P) in mm | 800 x 51 x 520 |
| Dimensioni in mm (larghezza) | 800 |
| Dimensioni in mm (altezza) | 51 |
| Dimensioni in mm (profondità) | 520 |
| Misure dell'intaglio (L x P) per incasso rialzato in mm | 780 mm x 500 mm |
| Misure dell'intaglio (L x P) per incasso a filo in mm | 780/804 x 500/524 |
| Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm | 51 |
| Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato | 780 mm |
| Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato | 500 mm |
| Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo | 780 |
| Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo | 500 |
| Peso in kg | 15 |
| Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo | 804 |
| Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo | 524 |
| Potenza massima assorbita in kW | 11,04 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 1,6 |

KM 8585 FL

Piano cottura a induzione indipendente

800 mm | Area di cottura PowerFlex | Predisposizione per M Sense



Numero EAN: 4002516970996 / Numero di materiale: 12941120 /

Vecchio numero di materiale: 26185851CH

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60


Accessori in dotazione

Cavo di allacciamento Sì


KM 8585 FL

Piano cottura a induzione indipendente

800 mm | Area di cottura PowerFlex | Predisposizione per M Sense



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,
KM8585-2FL Mattfinish, surface-mounted (*Fußnote)
Installation drawing



KM8585FL, KM8585FL MattFinish, KM8585-2FL,
KM8585-2FL MattFinish, flush (*Fußnote) (Installation
drawing)