

KM 8684 FR

Piano cottura a induzione indipendente

806 mm | Superficie unica | Predisposizione per M Sense



- Induzione su tutta la superficie per un massimo di cinque stoviglie di cottura
- Impostazioni precise con il cursore centrale SingleSlide e collegamento in rete
- Assistenza per cottura/frittura con stoviglie M Sense – predisposto per M Sense
- Tempi di riscaldamento più brevi grazie al livello di Booster
- In 806 mm di larghezza con cornice in acciaio per incasso rialzato

Numero EAN: 4002516967293 / Numero di materiale: 12941200 /

Vecchio numero di materiale: 26186840CH

Informazioni generali	
Identificativo del modello	KM 8684 FR
Numero materiale del produttore	12941200
Codice EAN	4002516967293
Classe di marketing	Platinum
Tipo di riscaldamento	
Tipo di riscaldamento	Induzione
Modello	
Indipendente dalla cucina elettrica	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cornice in acciaio inossidabile	•
Incasso rialzato	•
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	1
Numero delle aree di cottura	1
Numero massimo di stoviglie	5
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	liberamente selezionabile
Tipo	Superficie unica
Dimensioni in mm	740x380
Potenza max. in W	2600
Potenza Booster max. in W	3650
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Con@ctivity	•
Riconoscimento pentola e dimensioni pentola	•
M Sense ready	•
Comandi tramite tasti sensore	SingleSlide
Colore display	Bianco
Riconoscimento intelligente della pentola	•
Funzione Stop & Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•
Programmi di assistenza	•
Efficienza e sostenibilità	
Potenza assorbita in modo spento in W	0,3
Potenza assorbita in modo standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10

KM 8684 FR

Piano cottura a induzione indipendente

806 mm | Superficie unica | Predisposizione per M Sense



Numero EAN: 4002516967293 / Numero di materiale: 12941200 /

Vecchio numero di materiale: 26186840CH

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min 10

Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min 10

Pulizia semplice

Vetroceramica facile da pulire

•

Sicurezza

Spegnimento di sicurezza

•

Funzione di blocco

•

Blocco messa in funzione

•

Ventola di raffreddamento integrata

•

Protezione antisurriscaldamento

•

Indicazione tempo residuo

•

Dati tecnici

Dimensioni (H x L x P) in mm 52 x 806 x 526

Dimensioni (L x P) in mm 806 x 52 x 526

Dimensioni in mm (larghezza) 806

Dimensioni in mm (altezza) 52

Dimensioni in mm (profondità) 526

Misure dell'intaglio (L x P) per incasso rialzato in mm 780 mm x 500 mm

Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm 45

Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato 780 mm

Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato 500 mm

Peso in kg 19

Potenza massima assorbita in kW 11,00

Lunghezza del cavo elettrico in m 1,6

Tensione in V 230

Frequenza in Hz 50-60

Accessori in dotazione


Cavo di allacciamento

Si

KM 8684 FR

Piano cottura a induzione indipendente

806 mm | Superficie unica | Predisposizione per M Sense



KM8684FR surface-mounted (*Fußnote) Installation drawing