

KM 8695 FL

Piano cottura a induzione indipendente

936 mm | Superficie unica | Predisposizione per M Sense



- Induzione su tutta la superficie per un massimo di sei stoviglie di cottura
- Impostazioni precise con sei cursori MultiSlide, incl. collegamento smart in rete
- Assistenza per cottura/frittura con stoviglie M Sense – predisposto per M Sense
- Tempi di riscaldamento più brevi grazie al livello di Booster
- In 936 mm di larghezza per incasso rialzato o a filo

Numero EAN: 4002516968016 / Numero di materiale: 12941260 /

Vecchio numero di materiale: 26186951CH

| Informazioni generali   |                           |
|---|---------------------------|
| Identificativo del modello  | KM 8695 FL                |
| Numero materiale del produttore   | 12941260                  |
| Codice EAN  | 4002516968016             |
| Classe di marketing   | Platinum                  |
| Tipo di riscaldamento   |                           |
| Tipo di riscaldamento   | Induzione                 |
| Modello   |                           |
| Indipendente dalla cucina elettrica                                     | •                         |
| Design  |                           |
| Elegante superficie in vetroceramica                                    | •                         |
| Colore della vetroceramica  | Nero                      |
| Incasso a filo  | •                         |
| Incasso rialzato  | •                         |
| Dotazione zone di cottura   |                           |
| Numero di zone di cottura   | 1                         |
| Numero delle aree di cottura  | 1                         |
| Numero massimo di stoviglie   | 6                         |
| 1a zona di cottura/area di cottura                                      |                           |
| Posizione   | liberamente selezionabile |
| Tipo  | Superficie unica          |
| Dimensioni in mm  | 870x380                   |
| Potenza max. in W   | 2600                      |
| Potenza Booster max. in W   | 3650                      |
| Comfort d'uso   |                           |
| Collegamento in rete con Miele@home                                     | •                         |
| Con@ctivity   | •                         |
| Riconoscimento pentola e dimensioni pentola                             | •                         |
| M Sense ready   | •                         |
| Comandi tramite tasti sensore   | MultiSlide                |
| Colore display  | Bianco                    |
| Riconoscimento intelligente della pentola                               | •                         |
| Modalità professionale  | •                         |
| Funzione Stop & Go  | •                         |
| Protezione per la pulizia   | •                         |
| Funzione Recall   | •                         |
| Timer   | •                         |
| Spegnimento automatico  | •                         |
| Dispositivo automatico di inizio cottura                                | •                         |
| Mantenere al caldo  | •                         |
| Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici) | •                         |
| Programmi di assistenza   | •                         |
| Efficienza e sostenibilità  |                           |
| Potenza assorbita in modo spento in W                                   | 0,3                       |
| Potenza assorbita in modo standby in W                                  | 0,8                       |
| Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W                         | 2,0                       |

KM 8695 FL

Piano cottura a induzione indipendente

936 mm | Superficie unica | Predisposizione per M Sense



Numero EAN: 4002516968016 / Numero di materiale: 12941260 /

Vecchio numero di materiale: 26186951CH

|  |                   |
|--|-------------------|
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min           | 10                |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min         | 10                |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min | 10                |
| <b>Pulizia semplice</b>  |                   |
| Vetroceramica facile da pulire   | •                 |
| <b>Sicurezza</b>   |                   |
| Spegnimento di sicurezza   | •                 |
| Funzione di blocco   | •                 |
| Blocco messa in funzione   | •                 |
| Ventola di raffreddamento integrata                                    | •                 |
| Protezione antisurriscaldamento  | •                 |
| Indicazione tempo residuo  | •                 |
| <b>Dati tecnici</b>  |                   |
| Dimensioni (H x L x P) in mm   | 51 x 936 x 520    |
| Dimensioni (L x P) in mm   | 936 x 51 x 520    |
| Dimensioni in mm (larghezza)   | 936               |
| Dimensioni in mm (altezza)   | 51                |
| Dimensioni in mm (profondità)  | 520               |
| Misure dell'intaglio (L x P) per incasso rialzato in mm                | 916 mm x 500 mm   |
| Misure dell'intaglio (L x P) per incasso a filo in mm                  | 916/940 x 500/524 |
| Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm                     | 51                |
| Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato                 | 916 mm            |
| Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato                | 500 mm            |
| Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo           | 916               |
| Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo          | 500               |
| Peso in kg   | 20                |
| Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo           | 940               |
| Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo          | 524               |
| Potenza massima assorbita in kW  | 11,00             |
| Lunghezza del cavo elettrico in m                                      | 1,6               |
| Tensione in V  | 230               |
| Frequenza in Hz  | 50-60             |
| <b>Accessori in dotazione</b>  |                   |
| Cavo di allacciamento  | Sì                |

