

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con due ampie aree di cottura PowerFlex XL



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Il design tutto nero assicura un'estetica elegante
- Molto spazio: 4 ampie zone cottura compr. 2 aree PowerFlex XL
- Regolazione automatica dei livelli di aspirazione: Con@ctivity
- Installazione flessibile: Plug & Play ricircolo aria guidato o sistema di sfianto

Numero EAN: 4002516974512 / Numero di materiale: 12970570 /
Vecchio numero di materiale: 26767675CH

Modello	
Piano cottura a induzione con cappa aspirante integrata	•
Modalità di funzionamento	
Aria di sfianto guidata con accessori opzionali	DFK-xxxx,DMK 150-1
Ricircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente	DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600
Ricircolo aria guidato con accessori da acquistare successivamente	commutabile
Ricircolo aria non guidato (installazione Plug&Play)	•
Design	
Elegante superficie in vetroceramica	•
Incasso rialzato	•
Incasso a filo	•
Colore della vetroceramica	Nero
Cappa aspirante a filo	•
Colore griglia di copertura	Nero
Colore filtro antigrasso	Nero
Dotazione zone di cottura	
Numero di zone di cottura	4
Numero delle aree di cottura	2
Numero massimo di stoviglie	4
Zone di cottura PowerFlex	
Numero	4
Tipo	Zona di cottura PowerFlex XL
Dimensioni in mm	Ø 150 – 230
Potenza max. in W	2100
Potenza Booster max. in W	3000
Potenza TwinBooster max. in W	3650
1a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	sinistra
Tipo	Area di cottura PowerFlex XL
Dimensioni in mm	230x460
Potenza max. in W	3400
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza TwinBooster max. in W	7300
2a zona di cottura/area di cottura	
Posizione	destra
Tipo	Area di cottura PowerFlex XL
Dimensioni in mm	230x460
Potenza max. in W	3400
Potenza Booster max. in W	4800
Potenza TwinBooster max. in W	7300
Comfort d'uso	
Collegamento in rete con Miele@home	•
Funzione automatica Con@ctivity	•
Indicazione digitale dei livelli di potenza	•

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con due ampie aree di cottura PowerFlex XL



Numero EAN: 4002516974512 / Numero di materiale: 12970570 /

Vecchio numero di materiale: 26767675CH

Comandi tramite tasti sensore	ComfortSelect White
Colore display	Bianco
Riconoscimento pentola costante	•
Spia saturazione filtro a carboni attivi	•
Funzionamento supplementare 5/15 min.	•
Funzione Stop & Go	•
Protezione per la pulizia	•
Funzione Recall	•
Spia saturazione filtro antigrasso	•
Timer	•
Spegnimento automatico	•
Dispositivo automatico di inizio cottura	•
Mantenere al caldo	•
Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici)	•

Efficienza e sostenibilità

Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)	A+
Potenza assorbita in modo spento in W	0,5
Potenza assorbita in modo standby in W	0,8
Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W	2,0
Motore ECO	•
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min	10
Consumo energetico annuo in kWh/anno	31,3
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min.	10
Motore Silence	•
Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min	10
Classe di efficienza fluidodinamica	A
Classe di efficienza luminosa	NA
Classe di efficienza del filtraggio dei grassi	A

Pulizia semplice

Vetroceramica facile da pulire	•
Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover	•

Aria di sfato

Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	205
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	533
Potenza aria livello intenso (m³/h) secondo EN 61591	606
Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	606
Potenza sonora a livello min. (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	41,0
Potenza sonora a livello max. (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	64,0
Potenza sonora livello di Booster (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	68,0
Pressione sonora livello min. (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	28,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	68,0

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con due ampie aree di cottura PowerFlex XL

Numero EAN: 4002516974512 / Numero di materiale: 12970570 /
Vecchio numero di materiale: 26767675CH

Pressione sonora a livello max. (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	51,0
Livello di pressione del rumore al livello intensivo (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	54,0
Ricircolo	
Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591	160
Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591	475
Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591	510
Potenza sonora a livello min. (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	46,0
Potenza sonora a livello max. (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	68,0
Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3	70,0
Pressione sonora a livello min (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	33,0
Pressione sonora a livello max. (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	55,0
Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13	57,0
Sicurezza	
Spegnimento di sicurezza	•
Funzione di blocco	•
Blocco messa in funzione	•
Ventola di raffreddamento integrata	•
Protezione antisurriscaldamento	•
Indicazione tempo residuo	•
Collegamento per interruttore contatto finestra	•
Dati tecnici	
Dimensioni in mm (larghezza)	800
Dimensioni in mm (altezza)	238
Dimensioni in mm (profondità)	520
Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm	238
Numero di fasi	3
Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato	780 mm
Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato	500 mm
Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo	780
Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo	500
Peso in kg	20
Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo	804
Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo	524
Potenza massima assorbita in kW	7,50
Tensione in V	230
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	1,6
Conduttore neutro	Si
Accessori in dotazione	
Cavo di allacciamento	Si

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con due ampie aree di cottura PowerFlex XL



Numero EAN: 4002516974512 / Numero di materiale: 12970570 /
Vecchio numero di materiale: 26767675CH

Filtro a carbone attivo DKF 35-P


Adattatore Plug&Play

•


•

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con due ampie aree di cottura PowerFlex XL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation
depth 24,8 cm

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template,
23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top


KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,
KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling
template




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con due ampie aree di cottura PowerFlex XL




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

KMDA 7676-1 FL BlackPerfection




Piano cottura a induzione con aspiratore integrato
con due ampie aree di cottura PowerFlex XL



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air