

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

e MattFinish con due aree di cottura PowerFlex XL molto ampie



- Il silenziosissimo TwoInOne di Miele: motore Silence
- Superficie elegante per una cucina dal design unico – MattFinish
- Molto spazio: 4 ampie zone cottura compr. 2 aree PowerFlex XL
- Connessione in rete con Con@ctivity e Miele@home
- Installazione flessibile: Plug & Play ricircolo aria guidato o sistema di sfianto

Numero EAN: 4002516974321 / Numero di materiale: 12970580 /

Vecchio numero di materiale: 26787675CH

| Modello                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Piano cottura a induzione con cappa aspirante integrata            | •                            |
| Modalità di funzionamento                                          |                              |
| Aria di sfianto guidata con accessori opzionali                    | DFK-xxxx,DMK 150-1           |
| Ricircolo aria guidato con accessori acquistabili separatamente    | DFK-xxxx,DUU 1500,DUU 600    |
| Ricircolo aria guidato con accessori da acquistare successivamente | commutabile                  |
| Ricircolo aria non guidato (installazione Plug&Play)               | •                            |
| Design                                                             |                              |
| Elegante superficie in vetroceramica                               | •                            |
| Incasso rialzato                                                   | •                            |
| Incasso a filo                                                     | •                            |
| Colore della vetroceramica                                         | Nero opaco                   |
| Superficie antigraffio                                             | MattFinish                   |
| Effetto anti-impronta                                              | •                            |
| Cappa aspirante a filo                                             | •                            |
| Colore griglia di copertura                                        | Nero                         |
| Colore filtro antigrasso                                           | Nero                         |
| Dotazione zone di cottura                                          |                              |
| Numero di zone di cottura                                          | 4                            |
| Numero delle aree di cottura                                       | 2                            |
| Numero massimo di stoviglie                                        | 4                            |
| Zone di cottura PowerFlex                                          |                              |
| Numero                                                             | 4                            |
| Tipo                                                               | Zona di cottura PowerFlex XL |
| Dimensioni in mm                                                   | Ø 150 – 230                  |
| Potenza max. in W                                                  | 2100                         |
| Potenza Booster max. in W                                          | 3000                         |
| Potenza TwinBooster max. in W                                      | 3650                         |
| 1a zona di cottura/area di cottura                                 |                              |
| Posizione                                                          | sinistra                     |
| Tipo                                                               | Area di cottura PowerFlex XL |
| Dimensioni in mm                                                   | 230x460                      |
| Potenza max. in W                                                  | 3400                         |
| Potenza Booster max. in W                                          | 4800                         |
| Potenza TwinBooster max. in W                                      | 7300                         |
| 2a zona di cottura/area di cottura                                 |                              |
| Posizione                                                          | destra                       |
| Tipo                                                               | Area di cottura PowerFlex XL |
| Dimensioni in mm                                                   | 230x460                      |
| Potenza max. in W                                                  | 3400                         |
| Potenza Booster max. in W                                          | 4800                         |
| Potenza TwinBooster max. in W                                      | 7300                         |
| Comfort d'uso                                                      |                              |
| Collegamento in rete con Miele@home                                | •                            |

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

e MattFinish con due aree di cottura PowerFlex XL molto ampie



Numero EAN: 4002516974321 / Numero di materiale: 12970580 /

Vecchio numero di materiale: 26787675CH

|                                                                         |                     |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Funzione automatica Con@ctivity                                         | •                   |
| Indicazione digitale dei livelli di potenza                             | •                   |
| Comandi tramite tasti sensore                                           | ComfortSelect White |
| Colore display                                                          | Bianco              |
| Riconoscimento pentola costante                                         | •                   |
| Spia saturazione filtro a carboni attivi                                | •                   |
| Funzionamento supplementare 5/15 min.                                   | •                   |
| Funzione Stop & Go                                                      | •                   |
| Protezione per la pulizia                                               | •                   |
| Funzione Recall                                                         | •                   |
| Spia saturazione filtro antigrasso                                      | •                   |
| Timer                                                                   | •                   |
| Spegnimento automatico                                                  | •                   |
| Dispositivo automatico di inizio cottura                                | •                   |
| Mantenere al caldo                                                      | •                   |
| Possibilità di personalizzare le impostazioni (ad es. segnali acustici) | •                   |

### Efficienza e sostenibilità

|                                                                         |      |
|-------------------------------------------------------------------------|------|
| Classe di efficienza energetica (da A+++ a D)                           | A+   |
| Potenza assorbita in modo spento in W                                   | 0,5  |
| Potenza assorbita in modo standby in W                                  | 0,8  |
| Potenza assorbita in modo stand-by in rete in W                         | 2,0  |
| Motore ECO                                                              | •    |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in min          | 10   |
| Consumo energetico annuo in kWh/anno                                    | 31,3 |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo stand-by in rete in min. | 10   |
| Motore Silence                                                          | •    |
| Tempo fino allo spegnimento automatico in modo spento in min            | 10   |
| Classe di efficienza fluidodinamica                                     | A    |
| Classe di efficienza luminosa                                           | NA   |
| Classe di efficienza del filtraggio dei grassi                          | A    |

### Pulizia semplice

|                                                 |   |
|-------------------------------------------------|---|
| Vetroceramica facile da pulire                  | • |
| Corpo della cappa facile da pulire – CleanCover | • |

### Sistema di filtraggio

|                                                                                             |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Numero di filtri antigrasso in acciaio inossidabile lavabili in lavastoviglie (a 10 strati) | 1 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|

### Aria di sfiato

|                                                                  |      |
|------------------------------------------------------------------|------|
| Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591                | 205  |
| Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591                | 533  |
| Potenza aria livello intenso (m³/h) secondo EN 61591             | 606  |
| Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591        | 606  |
| Potenza sonora a livello min. (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3 | 41,0 |
| Potenza sonora a livello max. (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3 | 64,0 |

KMDA 7876-1 FL MattFinish

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato

e MattFinish con due aree di cottura PowerFlex XL molto ampie

Numero EAN: 4002516974321 / Numero di materiale: 12970580 /

Vecchio numero di materiale: 26787675CH

|                                                                                              |        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Potenza sonora livello di Booster (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3                         | 68,0   |
| Pressione sonora livello min. (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13                        | 28,0   |
| Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3                       | 68,0   |
| Pressione sonora a livello max. (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13                      | 51,0   |
| Livello di pressione del rumore al livello intensivo (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13 | 54,0   |
| Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13                | 54,0   |
| <b>Ricircolo</b>                                                                             |        |
| Portata aria livello min. (m³/h) secondo EN 61591                                            | 160    |
| Portata aria livello max. (m³/h) secondo EN 61591                                            | 475    |
| Portata aria livello di Booster 1 (m³/h) secondo EN 61591                                    | 510    |
| Potenza sonora a livello min. (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3                             | 46,0   |
| Potenza sonora a livello max. (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3                             | 68,0   |
| Potenza sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 1 pW) secondo EN 60704-3                       | 70,0   |
| Pressione sonora a livello min (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13                       | 33,0   |
| Pressione sonora a livello max. (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13                      | 55,0   |
| Pressione sonora livello di Booster 1 (dB(A) re 20 µPa) secondo EN 60704-2-13                | 57,0   |
| <b>Sicurezza</b>                                                                             |        |
| Spegnimento di sicurezza                                                                     | •      |
| Funzione di blocco                                                                           | •      |
| Blocco messa in funzione                                                                     | •      |
| Ventola di raffreddamento integrata                                                          | •      |
| Protezione antisurriscaldamento                                                              | •      |
| Indicazione tempo residuo                                                                    | •      |
| Collegamento per interruttore contatto finestra                                              | •      |
| <b>Dati tecnici</b>                                                                          |        |
| Dimensioni in mm (larghezza)                                                                 | 800    |
| Dimensioni in mm (altezza)                                                                   | 238    |
| Dimensioni in mm (profondità)                                                                | 520    |
| Altezza di incasso con scatola allacciamenti in mm                                           | 238    |
| Numero di fasi                                                                               | 3      |
| Misure intaglio in mm (larghezza) per incasso rialzato                                       | 780 mm |
| Misure intaglio in mm (profondità) per incasso rialzato                                      | 500 mm |
| Misura intaglio interno in mm (larghezza) per incasso a filo                                 | 780    |
| Misura interna intaglio in mm (profondità) per incasso a filo                                | 500    |
| Peso in kg                                                                                   | 20     |
| Misura intaglio esterno in mm (larghezza) per incasso a filo                                 | 804    |
| Misura intaglio esterno in mm (profondità) per incasso a filo                                | 524    |
| Potenza massima assorbita in kW                                                              | 7,50   |
| Tensione in V                                                                                | 230    |

## KMDA 7876-1 FL MattFinish

Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
e MattFinish con due aree di cottura PowerFlex XL molto ampie




Numero EAN: 4002516974321 / Numero di materiale: 12970580 /  
Vecchio numero di materiale: 26787675CH


|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Frequenza in Hz                   | 50-60 |
| Lunghezza del cavo elettrico in m | 1,6   |
| Conduttore neutro                 | Sì    |
| <b>Accessori in dotazione</b>     |       |
| Cavo di allacciamento             | Sì    |
| Filtro a carbone attivo DKF 35-P  | •     |
| Adattatore Plug&Play              | •     |

## KMDA 7876-1 FL MattFinish


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
e MattFinish con due aree di cottura PowerFlex XL molto ampie



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation  
depth 23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – flush, drilling template, Installation  
depth 24,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Side view flush

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – surface installation, drilling template,  
23,8 cm




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Side view lying on top




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Side view flush+X

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL-U,  
KMDA7876FL-U – surface installation, 24,8 cm, drilling  
template




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Side view lying on top+X




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Side view lying on top, Plug&Play

## KMDA 7876-1 FL MattFinish


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
e MattFinish con due aree di cottura PowerFlex XL molto ampie




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Side view lying on top+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Side view flush, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Side view flush+X, Plug&Play




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 1 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 2 Basis




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 3 Basis – drawing



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 4 Circulating air






KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 5 Circulating air




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 6 Circulating air

## KMDA 7876-1 FL MattFinish


Piano cottura a induzione con aspiratore integrato  
e MattFinish con due aree di cottura PowerFlex XL molto ampie




KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 9 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 10 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 11 Exhaust air



KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 12 Exhaust air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 13 Circulating air

KMDA7676-1FL, KMDA7876-1FL, KMDA7676FL,  
KMDA7876FL – Installation variant 14 Circulating air