

KFN 4898 A-20 D

Frigo-congelatore posizionamento libero

per freschezza e comfort maggiori grazie a PerfectFresh Active e Freeze&Cool.



- #Super efficiente A-20 %#
- CO_17386379: risparmio del 20 % rispetto alla classe di efficienza energetica A
- Alim. 5 volte più freschi con umidif. attiva: PerfectFresh Active
- Utilizzo flessibile del vano congelatore – Freeze&Cool
- Illumin. personalizzata dei ripiani in vetro con FlexiLight2.0
- Apertura facilitata grazie a Click2open
- Gli alimenti non ghiacciano. Nessuno sbrinamento grazie a NoFrost

Numero EAN: 4002516979210 / Numero di materiale: 12993630 /

Vecchio numero di materiale: 38489842EU1

Informazioni generali	
Identificativo del modello	KFN 4898 A-20 D
Numero materiale del produttore	12993630
Codice EAN	4002516979210
Classe di marketing	Platinum
Categoria apparecchio	
Frigorifero/congelatore combinato	•
Modello	
Apparecchio a posizionamento libero	•
Incernieratura sportello	destra
Incernieratura sportello modificabile	•
Design	
Colore scocca	BlackSteel
Colore frontale	BlackSteel
Illuminazione vano congelatore	LED
Illuminazione ventilatore	•
Illuminazione sistema freschezza	•
Comfort d'uso	
Illuminazione del vano frigorifero	FlexiLight 2,0
Connessione in rete con Miele@home	•
Sistema freschezza	PerfectFresh Active
Apertura facilitata dello sportello	Click2open
Freeze&Cool	•
Regolazione precisa dello sportello interno	•
ComfortClean	•
ComfortSize	•
DynaCool	•
Modalità Party	•
Modalità Holiday	•
NoFrost	•
DuplexCool	•
VarioRoom	•
SoftClose	•
SelfClose	•
Comandi	
Tipo di comandi	FreshTouch
Impostazione precisa	Temperatura di raffreddamento e congelamento
Vano frigorifero disattivabile	Si
Vano congelatore disattivabile	•
Regolazione indipendente della temperatura del vano frigorifero e del vano congelatore	Si
SuperCool	•
SuperFrost	•
Numero zone temperatura	3
Modalità Sabbat	•

KFN 4898 A-20 D

Frigo-congelatore posizionamento libero

per freschezza e comfort maggiori grazie a PerfectFresh Active e Freeze&Cool.



Numero EAN: 4002516979210 / Numero di materiale: 12993630 /
Vecchio numero di materiale: 38489842EU1

Frigorifero/Vano frigorifero	
Numero di ripiani	4
di cui divisibili (FlexiBoard)	1
di cui illuminati	2
Ripiano portabottiglie in metallo cromato	•
Numero cassette del fresco	2
Parete posteriore asciutta	CleanSteel
Numero balconcini interni sportello per conserve	2
Balconcino interno sportello porta-bottiglie	1
Balconcino interno sportello	3
Congelatore/Vano congelatore	
Numero cassette congelatore	3
Efficienza e sostenibilità	
Classe di efficienza energetica (A-G)	A
Consumo energetico annuo in kWh	92,35
Consumo energetico in 24 h in kWh	0,25
Sicurezza	
Funzione di blocco	•
Allarme acustico sportello	•
Allarme acustico temperatura vano congelatore	•
Allarme ottico sportello	•
Allarme ottico temperatura	•
Indicazione interruzione corrente vano congelatore	•
Dati tecnici	
Larghezza apparecchio in mm	597
Altezza apparecchio in mm	2015
Profondità apparecchio in mm	675
Peso in kg	110,6
Classe climatica	SN-T
Vano frigorifero in l	259
di cui zona PerfectFresh in l	99
Vano congelatore 4 stelle in l	103
Volume utile complessivo in l	362
Tempo di conservazione in caso di guasto in h	24
Capacità di congelamento kg/24 h	10,00
Classe di emissione di rumore aereo (A-D)	A
Rumorosità in dB(A) re1pW	29
Corrente assorbita in milliampere (mA)	1400
Tensione in V	220-240
Protezione in A	10
Numero di fasi	1
Frequenza in Hz	50-60
Lunghezza del cavo elettrico in m	2,0
Sostituire lampadina	Assistenza tecnica
Accessori in dotazione	
Portauova	•
Filtro acqua	Nein
Box PerfectFresh	•
Vaschetta per i cubetti di ghiaccio	•

Miele

KFN 4898 A-20 D


Frigo-congelatore posizionamento libero

per freschezza e comfort maggiori grazie a PerfectFresh Active e Freeze&Cool.


KFN 4898 A-20 D

Frigo-congelatore posizionamento libero


per freschezza e comfort maggiori grazie a PerfectFresh Active e Freeze&Cool.



KFN4898AD bs, KFN4898CD bs, installation sketch



KFN4898CD bs, KFN4898AD bs, KS4887DD edt/cs, top view



KFN4395DD, KFN4393CD, KFN4393FD, KFN4393DD, KFN4795DD bb, KFN4795CD bb, KFN4898CD, installation