

WW 85 R  
 Contenitore per biancheria, rosso  
 con 85 l capacità di carico.



- Per FG 85
- Altezza (incl. maniglie) 34,5, larghezza 80, profondità 54 cm

Codice EAN: 4002511097612 / Numero di materiale: 02084670 /  
 Vecchio numero di materiale: 59100005D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Mangani	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•

WW 85 R  
Contenitore per biancheria, rosso  
con 85 l capacità di carico.



Codice EAN: 4002511097612 / Numero di materiale: 02084670 /  
Vecchio numero di materiale: 59100005D

PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•

WW 85 R  
 Contenitore per biancheria, rosso  
 con 85 l capacità di carico.

Codice EAN: 4002511097612 / Numero di materiale: 02084670 /  
 Vecchio numero di materiale: 59100005D

PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PIB 100	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Sistema di deposito/trasporto	•

WW 85 R  
Contenitore per biancheria, rosso  
con 85 l capacità di carico.



Codice EAN: 4002511097612 / Numero di materiale: 02084670 /  
Vecchio numero di materiale: 59100005D

<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Allacciamento elettrico	OHNE
Materiale	Plastica
Colore	Rosso
Volume in l	85
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	345
Misura esterna, larghezza netta in mm	800
Misura esterna, profondità netta in mm	540
Misura esterna, altezza lorda in mm	360
Misura esterna, larghezza lorda in mm	800
Misura esterna, profondità lorda in mm	540
Peso netto [kg]	2,00
Peso lordo in kg	2,00