

FBW

Carrello con base mobile in alluminio  
con fondo verticale mobile per un'altezza costante.



- Capacità: 380 l Litri
- 2 ruote piroettanti con sistema di bloccaggio
- Altezza 86, larghezza 106, profondità 71 cm

Codice EAN: 4002511097674 / Numero di materiale: 03049680 /  
Vecchio numero di materiale: 59110006D

Classe appart. prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Mangani	•
Classe appart. appar./access.	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•
PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5186	•

FBW

Carrello con base mobile in alluminio  
con fondo verticale mobile per un'altezza costante.



Codice EAN: 4002511097674 / Numero di materiale: 03049680 /  
Vecchio numero di materiale: 59110006D

PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•

FBW

Carrello con base mobile in alluminio  
con fondo verticale mobile per un'altezza costante.



Codice EAN: 4002511097674 / Numero di materiale: 03049680 /  
Vecchio numero di materiale: 59110006D

PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWT 6089	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Sistema di deposito/trasporto	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Allacciamento elettrico	OHNE
Materiale	Alluminio
Volume in l	380
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	860
Misura esterna, larghezza netta in mm	1060
Misura esterna, profondità netta in mm	710
Misura esterna, altezza lorda in mm	860
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1060
Misura esterna, profondità lorda in mm	710
Peso netto [kg]	25,00
Peso lordo in kg	25,00