

E 9

Inserto

per disporre pentole, fondine, bacinelle, in modo ottimale.



- Per il cesto inferiore U 890
- Altezza asticelle 105 mm, distanza asticelle 45 mm

Codice EAN: 4002511807877 / Numero di materiale: 03808260 /  
Vecchio numero di materiale: 67500901D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto per padelle/bacinelle/vaschette	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Bianco
Distanza asticelle in mm	45
Altezza asticelle in mm	105
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0

E 9

Inserto

per disporre pentole, fondine, bacinelle, in modo ottimale.

Codice EAN: 4002511807877 / Numero di materiale: 03808260 /  
Vecchio numero di materiale: 67500901D



<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	115
Misura esterna, larghezza netta in mm	225
Misura esterna, profondità netta in mm	416
Misura esterna, altezza lorda in mm	260
Misura esterna, larghezza lorda in mm	235
Misura esterna, profondità lorda in mm	510
Peso netto in kg	0,90
Peso lordo in kg	1,20