

E 385
Carrello
per disporre vetreria a collo stretto.



- Con 16 ugelli iniettori
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Supporto per ML/2 per ricon. carrello/controllo braccio irroratore

Codice EAN: 4002511116511 / Numero di materiale: 03809930 /
Vecchio numero di materiale: 69538501D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8535	•
PG 8536	•
Categoria di prodotto	
Carrelli con allacciamento per asciugatura ad aria calda	•
Carrello per vetreria a collo stretto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	16
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	502
Misura esterna, larghezza netta in mm	535
Misura esterna, profondità netta in mm	517
Misura esterna, altezza lorda in mm	550
Misura esterna, larghezza lorda in mm	540
Misura esterna, profondità lorda in mm	280
Peso netto in kg	5,70
Peso lordo in kg	6,70
Confezione	
E 351 Ugello iniettore Ø 4 mm, lunghezza 160 mm [numero]	7
E 352 Ugello iniettore Ø 6 mm, lunghezza 220 mm [numero]	9
E 353 Fermo per ugello iniettore E 351 [numero]	7
E 354 Fermo per ugello iniettore E 352 [numero]	9
Ugello di risciacquo per dosatore del detergente in polvere [numero]	1