

E 314

Rubinetteria su colonna  
per estrarre manualmente l'acqua demineralizzata.



- Resistente a pressione fino a 10 bar
- Resistente alla pressione fino a 10 bar
- Incl. tubo in pressione da 150 cm
- Con tubo flessibile in pressione 150 cm

Codice EAN: 4002511115286 / Numero di materiale: 03830340 /  
Vecchio numero di materiale: 69431401D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•

E 314

Rubinetteria su colonna  
per estrarre manualmente l'acqua demineralizzata.



Codice EAN: 4002511115286 / Numero di materiale: 03830340 /  
Vecchio numero di materiale: 69431401D

PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8535	•
PG 8536	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Trattamento dell'acqua	•
Altri accessori	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Plastica
Colore	Nero
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	135
Misura esterna, larghezza lorda in mm	420
Misura esterna, profondità lorda in mm	210
Peso netto in kg	1,70
Peso lordo in kg	1,81