

E 316  
Barilotto in plastica  
per travasare le resine monouso



- Con coperchio e imbuto per resina monouso
- Dotato di coperchio e imbuto
- Set rabbocco, fino a 30 litri
- Set rabbocco per resina monouso (30 litri)

Codice EAN: 4002511115309 / Numero di materiale: 03830360 /  
Vecchio numero di materiale: 69431601D

Classe appartenenza prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Lavastoviglie a liscivia unica	•
Lavastoviglie a liscivia unica a passaggio	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Termodisinfettori	•
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 8066	•
PG 8067	•
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8063	•
PG 8164	•
PG 8165	•
PG 8166	•
PG 8169	•
PG 8172	•
PG 8172 Eco	•
PTD 901	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•

E 316

Barilotto in plastica  
per travasare le resine monouso



Codice EAN: 4002511115309 / Numero di materiale: 03830360 /  
Vecchio numero di materiale: 69431601D

PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
PTD 701	•
PTD 702	•
PTD 703	•
PTD 704	•
PG 8581	•
PG 8582	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Trattamento dell'acqua	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Plastica
Colore	Blu
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	0
Misura esterna, profondità netta in mm	0
Misura esterna, altezza lorda in mm	335
Misura esterna, larghezza lorda in mm	335
Misura esterna, profondità lorda in mm	550
Peso netto in kg	1,86
Peso lordo in kg	2,64