

E 402

Inserto

per disporre in modo ottimale max 44 vetri di orologi.



- Adatto per 44 vetri di orologio con Ø 80 – 125 mm
- Dotazione di 23 asticelle con distanza di 15 mm

Codice EAN: 4002511116627 / Numero di materiale: 03830420 /  
Vecchio numero di materiale: 69540201D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Inserto/modulo per vetri di orologi	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Distanza asticelle in mm	15
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Vetri di orologi [numero]	44
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	53
Misura esterna, larghezza netta in mm	200
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	80
Misura esterna, larghezza lorda in mm	220
Misura esterna, profondità lorda in mm	450
Peso netto in kg	0,92
Peso lordo in kg	1,14