

E 403

Inserto

per disporre in modo ottimale max 105 vetri di orologi.



- Adatto per 105 vetri di orologio con Ø 50 – 60 mm
- Dotazione di 36 asticelle con distanza di 9 mm

Codice EAN: 400251116634 / Numero di materiale: 03830430 /
Vecchio numero di materiale: 69540301D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PLW 8636 [LAB/LAB MON]	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 8683	•
PLW 8683 CD	•
PLW 8693	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 7111	•
PLW 8505	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per vetri di orologi	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Distanza asticelle in mm	9
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetri di orologi [numero]	105
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	35
Misura esterna, larghezza netta in mm	200
Misura esterna, profondità netta in mm	445
Misura esterna, altezza lorda in mm	75
Misura esterna, larghezza lorda in mm	510
Misura esterna, profondità lorda in mm	280
Peso netto in kg	1,32
Peso lordo in kg	1,48