


A 3

Rete di copertura  
per coprire gli oggetti negli inserti.



- Telaio metallico con rivestimento in Rilsan e rete in plastica
- Per inserti da 1/4 di piano
- 206 x 206 mm

Codice EAN: 4002511115606 / Numero di materiale: 03830470 /  
Vecchio numero di materiale: 69500301D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
PG 8527	•
PG 8535	•
PG 8536	•
PG 8504	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8593	•
PLW 8615	•
PLW 8616	•
PLW 8617	•
PLW 6011	•
PLW 6111	•
PLW 8505	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Copertura	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan, Plastica
Colore	Verde, Bianco, Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Trattamento di utensili vari	•
<b>Allacciamento elettrico</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	0
Misura esterna, larghezza netta in mm	206
Misura esterna, profondità netta in mm	206
Misura esterna, altezza lorda in mm	10
Misura esterna, larghezza lorda in mm	210
Misura esterna, profondità lorda in mm	200
Peso netto in kg	0,30
Peso lordo in kg	0,32