

E 815

Inserto

per l'introduzione ottimale di bicchieri.



- Per il cesto inferiore U 890
- Per 10 bicchieri da birra
- Altezza asticelle 240 mm, distanza asticelle 95 mm

Codice EAN: 4002512259446 / Numero di materiale: 05018670 /
Vecchio numero di materiale: 67581501D

Classe appart. prodotto	
Lavastoviglie ad acqua pulita	•
Appartenenza degli apparecchi	
PG 8041	•
PG 8043	•
PG 8045	•
PG 8055	•
PG 8055 U	•
PG 8056	•
PG 8056 U	•
PG 8057 TD	•
PG 8057 TD U	•
PG 8058	•
PG 8058 U	•
PG 8059	•
PG 8059 U	•
PG 8060	•
PG 8061	•
PG 8061 U	•
PG 8096	•
PG 8096 U	•
PG 8099	•
PG 8099 U	•
PFD 400	•
PFD 400 U	•
PFD 401	•
PFD 401 U	•
PFD 402	•
PFD 402 U	•
PFD 404	•
PFD 404 U	•
PFD 405	•
PFD 405 U	•
PFD 407	•
PFD 407 U	•
PFD 408 U	•
Categoria prodotto	
Inserto per bicchieri	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Filo met. rivestito in Rilsan
Colore	Bianco
Distanza asticelle in mm	95
Altezza asticelle in mm	240
Inseribile nel cestello inferiore	U 890
Allacciamento elettrico	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0

E 815
Inserto
per l'introduzione ottimale di bicchieri.



Codice EAN: 4002512259446 / Numero di materiale: 05018670 /
Vecchio numero di materiale: 67581501D

Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	252
Misura esterna, larghezza netta in mm	220
Misura esterna, profondità netta in mm	513
Misura esterna, altezza lorda in mm	250
Misura esterna, larghezza lorda in mm	230
Misura esterna, profondità lorda in mm	505
Peso netto in kg	1,58
Peso lordo in kg	1,98