

HM 16-83

Mangano, elettrico

con dotazione professionale per i migliori risultati di stiro.



- Resa 15.0 kg/h\*, diametro rullo 160 mm, larghezza di lavoro 830 mm
- Stirare comodamente da seduti
- Ritmo personal.con rullo a vel. variab.
- Avvolgim.rullo di lunga durata – Panno in telo Aramid
- Struttura robusta per uso profess.

\* Al 20 % di umidità residua: dati sulle prestazioni secondo la norma DIN 11 902: la resa di stiro effettivamente ottenibile dipende dalle condizioni generali, come il tipo di biancheria e l'esperienza del personale.

Codice EAN: 4002512404112 / Numero di materiale: 05333200 / Vecchio numero di materiale: 53168301D

<b>Struttura e versione</b>	
Costruzione	Introduzione e ripresa biancheria lato frontale
Possibilità di posizionamento a parete	•
Linea	Professional
Rivestimento esterno	bianco loto
Diametro rullo in mm	160
Ampiezza di lavoro in mm	830
Materiale conca	Alluminio
Avvolgimento inferiore rullo	Vello in feltro-poliestere
Telo	Panno in feltro Aramid
<b>Utilizzo</b>	
Adatto per il settore alberghiero e della ristorazione	•
Adatto per case di riposo e case di cura	•
Adatto per condomini e pensionati	•
Adatto per lavanderia e stireria	•
Adatto per l'utilizzo offshore	•
Adatto per la navigazione	•
Adatto per il campeggio	•
Per uso domestico	•
<b>Dati prestazioni</b>	
Potenza max. con 20% di umidità residua in kg/h	15,0
Ore di funzionamento testate	2500
<b>Comandi</b>	
Tipo di comandi	Selettore
Display touch (opzionale)	Drehwahlschalter
Velocità minima della rotazione del rullo regolabile in m/min.	2,0
Velocità max. della rotazione del rullo regolabile in m/min.	4,5
Temperatura regolabile	A livelli temperatura
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Tipo di riscaldamento	Elettrico
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50-60HZ
Potenza elettrica di riscaldamento in kW	2,70-3,30
Potenza assorbita in kW	2,80-3,30
Protezione in A	16
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	960
Misura esterna, larghezza netta in mm	1050
Misura esterna, profondità netta in mm	380
Misura esterna, altezza lorda in mm	1010
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1110
Misura esterna, profondità lorda in mm	445
Peso netto in kg	40
Peso lordo in kg	47
Carico sul pavimento massimo in N	372
<b>Dotazione</b>	
2 piedi	•
Listello salvadita	•
Interruttore a pedale	•
Asta di appoggio	•

HM 16-83

Mangano, elettrico

con dotazione professionale per i migliori risultati di stiro.



Codice EAN: 4002512404112 / Numero di materiale: 05333200 /  
Vecchio numero di materiale: 53168301D

4 rotelle che scorrono in modo delicato sul pavimento •

Asse d'appoggio •

Restituzione biancheria •

Possibilità di stirare seduti •

Accessori indipendenti dall'apparecchio •

**Norme, marcature, certificazioni**

VDE •

CE •

WEEE •

VDE-EMC •

Conforme alla direttiva macchine come da 2006/42/CE •