


E 744

Modulo

per il supporto ottimale di vetreria a collo stretto 500 - 1.000 ml.



- Con 16 ugelli (E 352), 6 x 220 mm con fermi (E 354)

Codice EAN: 4002512591171 / Numero di materiale: 05555260 /
Vecchio numero di materiale: 69574401D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
G 7825	•
G 7826	•
Categoria di prodotto	
Inserto/modulo per vetreria a collo stretto	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Campo di applicazione	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
Capacità	
Vetreria a collo stretto [numero]	16
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	250
Misura esterna, larghezza netta in mm	492
Misura esterna, profondità netta in mm	496
Misura esterna, altezza lorda in mm	170
Misura esterna, larghezza lorda in mm	560
Misura esterna, profondità lorda in mm	530
Peso netto in kg	9,70
Peso lordo in kg	10,00