


E 752

Modulo

per il supporto ottimale di vetreria a collo stretto 100 - 1.000 ml.



- Con 12 ugelli (E 351), 4 x 160 mm con fermi (E 353)
- Con 13 ugelli (E 352), 6 x 220 mm con fermi (E 354)

Codice EAN: 4002513197471 / Numero di materiale: 05647640 /  
Vecchio numero di materiale: 69575201D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
G 7825	•
G 7826	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Inserito/modulo per vetreria a collo stretto	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di pipette/fiale	•
<b>Capacità</b>	
Vetreria a collo stretto [numero]	25
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0
Frequenza in Hz	0
Potenza massima assorbita in kW	0,00
Protezione in A	0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	260
Misura esterna, larghezza netta in mm	492
Misura esterna, profondità netta in mm	496
Misura esterna, altezza lorda in mm	170
Misura esterna, larghezza lorda in mm	530
Misura esterna, profondità lorda in mm	560
Peso netto in kg	9,70
Peso lordo in kg	10,00