

C 4060 WM 2

Cassa singola in acciaio inox
con controllo meccanico per gettoni numero 2.



- Per il funzionamento a programma
- Apparecchio a libero posiz. per il collocamento sul coperchio
- Con spia LED per richiesta di pagamento, avvio e funzionamento
- I gettoni sono disponibili come accessori
- Altezza 25,8, larghezza 17,5, profondità 15,5 cm

Codice EAN: 4002513258042 / Numero di materiale: 05708610 /
Vecchio numero di materiale: 59406002D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Mangani	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•

C 4060 WM 2

Cassa singola in acciaio inox
con controllo meccanico per gettoni numero 2.



Codice EAN: 4002513258042 / Numero di materiale: 05708610 /
Vecchio numero di materiale: 59406002D

PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•

C 4060 WM 2

Cassa singola in acciaio inox
con controllo meccanico per gettoni numero 2.



Codice EAN: 4002513258042 / Numero di materiale: 05708610 /

Vecchio numero di materiale: 59406002D

PDR 918

Categoria di prodotto

Gettoniera

Caratteristiche del prodotto

Allacciamento elettrico

AC 220-240V 50-60HZ

Materiale

Acciaio inox

Colore

Acciaio inox

Dimensioni e peso

Misura esterna, altezza netta in mm

258

Misura esterna, larghezza netta in mm

176

Misura esterna, profondità netta in mm

155

Misura esterna, altezza lorda in mm

325

Misura esterna, larghezza lorda in mm

245

Misura esterna, profondità lorda in mm

195

Peso netto [kg]

3,30

Peso lordo in kg

5,00

Norme, marcature, certificazioni

CE