

## C 4070 EUR WM

Cassa singola in acciaio inox

con lettore elettronico per EUR da 2/1/0,50/0,20/0,10 e gettoni 2/8/9.



- Modalità di apprendimento e possibilità di programmazione via PC
- Per il funzionamento a programma o a tempo
- Per il funzionamento a tempo è necessario un adattatore
- Apparecchio a libero posiz. per il collocamento sul coperchio
- Altezza 25,8, larghezza 17,5, profondità 15,5 cm

Codice EAN: 4002513259964 / Numero di materiale: 05708820 /  
Vecchio numero di materiale: 59407001D

| Classe appartenenza prodotto             |   |
|--|---|
| Lavatrici                                | • |
| Essiccatoi                               | • |
| Mangani                                  | • |
| Classe appartenenza apparecchi/accessori |   |
| PM 1210                                  | • |
| PM 1214                                  | • |
| PM 1217                                  | • |
| PRI 210                                  | • |
| PRI 214                                  | • |
| PRI 217                                  | • |
| PT 5135 C                                | • |
| PT 5136                                  | • |
| PT 5137 WP                               | • |
| PT 5140 WP                               | • |
| PT 5141 WP                               | • |
| PT 5145 C                                | • |
| PT 5155 C                                | • |
| PT 5156                                  | • |
| PT 5157 WP                               | • |
| PT 5186                                  | • |
| PT 7186                                  | • |
| PT 7188                                  | • |
| PT 7135 C                                | • |
| PT 7136                                  | • |
| PT 7137 WP                               | • |
| PT 7138                                  | • |
| PT 8203                                  | • |
| PT 8251                                  | • |
| PT 8251 COP                              | • |
| PT 8253                                  | • |
| PT 8257                                  | • |
| PT 8257 WP                               | • |
| PT 8301                                  | • |
| PT 8301 COP                              | • |
| PT 8303                                  | • |
| PT 8331                                  | • |
| PT 8331 COP                              | • |
| PT 8333                                  | • |
| PT 8333 HW                               | • |
| PT 8337                                  | • |
| PT 8337 HW                               | • |
| PT 8337 WP                               | • |
| PT 9136                                  | • |
| PT 9137 WP                               | • |
| PW 413                                   | • |
| PW 418                                   | • |
| PW 5064                                  | • |
| PW 5062                                  | • |
| PW 5055                                  | • |

C 4070 EUR WM

Cassa singola in acciaio inox

con lettore elettronico per EUR da 2/1/0,50/0,20/0,10 e gettoni 2/8/9.



Codice EAN: 4002513259964 / Numero di materiale: 05708820 /  
Vecchio numero di materiale: 59407001D

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| PW 5065                             | •                   |
| PW 5070                             | •                   |
| PW 5082                             | •                   |
| PW 5105 Vario                       | •                   |
| PW 6055                             | •                   |
| PW 6065                             | •                   |
| PW 6055 Vario                       | •                   |
| PW 6065 Vario                       | •                   |
| PW 6065 Plus                        | •                   |
| PW 6068 Plus                        | •                   |
| PW 6080                             | •                   |
| PW 6088                             | •                   |
| PW 6107                             | •                   |
| PW 6137                             | •                   |
| PW 811                              | •                   |
| PW 814                              | •                   |
| PW 818                              | •                   |
| PW 9055                             | •                   |
| PW 9065                             | •                   |
| PWT 6089                            | •                   |
| PWM 500-08                          | •                   |
| PWM 500-09                          | •                   |
| PWM 507                             | •                   |
| PWM 509                             | •                   |
| PWM 900-09                          | •                   |
| PWM 906                             | •                   |
| PWM 907                             | •                   |
| PWM 908                             | •                   |
| PDR 500-08                          | •                   |
| PDR 507                             | •                   |
| PDR 900-08                          | •                   |
| PDR 908                             | •                   |
| PWM 511                             | •                   |
| PWM 909                             | •                   |
| PWM 514                             | •                   |
| PWM 912                             | •                   |
| PWM 916                             | •                   |
| PWM 920                             | •                   |
| PDW 909                             | •                   |
| PDR 510                             | •                   |
| PDR 910                             | •                   |
| PDR 514                             | •                   |
| PDR 914                             | •                   |
| PDR 518                             | •                   |
| PDR 918                             | •                   |
| <b>Categoria di prodotto</b>        |                     |
| Gettoniera                          | •                   |
| <b>Caratteristiche del prodotto</b> |                     |
| Allacciamento elettrico             | AC 220-240V 50-60HZ |
| Materiale                           | Acciaio inox        |
| Colore                              | Acciaio inox        |

C 4070 EUR WM

Cassa singola in acciaio inox

con lettore elettronico per EUR da 2/1/0,50/0,20/0,10 e gettoni 2/8/9.



Codice EAN: 4002513259964 / Numero di materiale: 05708820 /  
Vecchio numero di materiale: 59407001D

| Dimensioni e peso                      |      |
|--|------|
| Misura esterna, altezza netta in mm    | 258  |
| Misura esterna, larghezza netta in mm  | 176  |
| Misura esterna, profondità netta in mm | 155  |
| Misura esterna, altezza lorda in mm    | 325  |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm  | 245  |
| Misura esterna, profondità lorda in mm | 195  |
| Peso netto [kg]                        | 4,43 |
| Peso lordo in kg                       | 5,76 |
| Norme, marcature, certificazioni       |      |
| CE                                     | •    |