

C 4070 EUR WM

Cassa singola in acciaio inox

con lettore elettronico per EUR da 2/1/0,50/0,20/0,10 e gettoni 2/8/9.



- Modalità di apprendimento e possibilità di programmazione via PC
- Per il funzionamento a programma o a tempo
- Per il funzionamento a tempo è necessario un adattatore
- Apparecchio a libero posiz. per il collocamento sul coperchio
- Altezza 25,8, larghezza 17,5, profondità 15,5 cm

Codice EAN: 4002513259964 / Numero di materiale: 05708820 /
Vecchio numero di materiale: 59407001D

Classe appartenenza prodotto	
Lavatrici	•
Essiccatoi	•
Mangani	•
Classe appartenenza apparecchi/accessori	
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 418	•
PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•

C 4070 EUR WM

Cassa singola in acciaio inox

con lettore elettronico per EUR da 2/1/0,50/0,20/0,10 e gettoni 2/8/9.



Codice EAN: 4002513259964 / Numero di materiale: 05708820 /
Vecchio numero di materiale: 59407001D

PW 5065	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5105 Vario	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 507	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•
PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 511	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 516	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
Categoria di prodotto	
Gettoniera	•
Caratteristiche del prodotto	
Allacciamento elettrico	AC 220-240V 50-60HZ

C 4070 EUR WM

Cassa singola in acciaio inox

con lettore elettronico per EUR da 2/1/0,50/0,20/0,10 e gettoni 2/8/9.



Codice EAN: 4002513259964 / Numero di materiale: 05708820 /

Vecchio numero di materiale: 59407001D

Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	258
Misura esterna, larghezza netta in mm	176
Misura esterna, profondità netta in mm	155
Misura esterna, altezza lorda in mm	325
Misura esterna, larghezza lorda in mm	245
Misura esterna, profondità lorda in mm	195
Peso netto [kg]	4,43
Peso lordo in kg	5,76
Norme, marcature, certificazioni	
CE	•