

E 957

Carrello

per il supporto ottimale di max 12 vetreria da laboratorio voluminosa.



- Dotato di 12 ugelli con Ø 10 mm
- Telaio di fissaggio regolabile in altezza
- Listello con magneti per riconoscimento automatico carrello
- Altezza di carico max. dalla stella: 615 mm

Codice EAN: 4002513298789 / Numero di materiale: 05746300 /  
Vecchio numero di materiale: 69595701D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8527	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Altri carrelli	•
Modulo per vetreria di laboratorio voluminosa	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
Altezza di carico max. in mm	615
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Vetreria da laboratorio voluminosa [numero]	12
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	353
Misura esterna, larghezza netta in mm	640
Misura esterna, profondità netta in mm	790
Misura esterna, altezza lorda in mm	390
Misura esterna, larghezza lorda in mm	665
Misura esterna, profondità lorda in mm	805
Peso netto in kg	16,98
Peso lordo in kg	17,45