


E 950/1

Carrello

per il supporto ottimale di vetreria a collo stretto a 3 livelli.



- Dotato di 232 ugelli
- Livello 1 + 3: 80 ugelli ID 90 (2,5 x 90 mm) ciascuno
- Livello 2: 72 ugelli ID 90 (2,5 x 90 mm)
- Altezza max di carico su tutti e tre i livelli 148 mm

Codice EAN: 4002514072708 / Numero di materiale: 06696990 /  
Vecchio numero di materiale: 69595002D

<b>Classe appartenenza prodotto</b>	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio	•
<b>Classe appartenenza degli apparecchi</b>	
PG 8527	•
<b>Categoria di prodotto</b>	
Carrello per vetreria a collo stretto	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Materiale	Acciaio inox, Plastica
Colore	Acciaio inox, Nero
<b>Campo di applicazione</b>	
Trattamento di vetreria da laboratorio	•
<b>Capacità</b>	
Vetreria a collo stretto [numero]	232
<b>Allacciamento elettrico standard</b>	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	572
Misura esterna, larghezza netta in mm	640
Misura esterna, profondità netta in mm	790
Misura esterna, altezza lorda in mm	650
Misura esterna, larghezza lorda in mm	650
Misura esterna, profondità lorda in mm	820
Peso netto in kg	28,20
Peso lordo in kg	40,00
<b>Confezione</b>	
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (con magnete) [numero]	1