

APWM 063  
Kit deviazione fumane e schiuma



- Utile per PW 6xx1 e lavatrici Benchmark
- Per modelli con riscaldamento elettrico e a vapore

Codice EAN: 4002514138923 / Numero di materiale: 06789410 /  
Vecchio numero di materiale: 59170296D

<b>Classe appart. prodotto</b>	
Lavatrici	•
<b>Classe appart. appar./access.</b>	
PW 413	•
PW 418	•
PW 6241	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
<b>Categoria prodotto</b>	
Deviazione fumane/schiuma	•
<b>Caratteristiche del prodotto</b>	
Allacciamento elettrico	OHNE
<b>Dimensioni e peso</b>	
Misura esterna, altezza netta in mm	130
Misura esterna, larghezza netta in mm	200
Misura esterna, profondità netta in mm	350
Misura esterna, altezza lorda in mm	170
Misura esterna, larghezza lorda in mm	240
Misura esterna, profondità lorda in mm	425
Peso netto [kg]	0,81
Peso lordo in kg	1,14