

E 929/1

Carrello

per disporre in modo ottimale max 6 set di oftalmologia per sala operatoria.



- L'altezza di carico dei 3 livelli è diversa
- Dotato di 73 ugelli
- Possibilità di allacciamento per 2 x E 478 al tubo di afflusso
- Con allacciamento per asciugatura ad aria calda
- Listello con magneti per riconos. aut. carrello (incl. magneti)

Codice EAN: 4002514219905 / Numero di materiale: 06893890 /
Vecchio numero di materiale: 69592902D

Classe appartenenza prodotto	
Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina	•
Classe appartenenza degli apparecchi	
PG 8527	•
PG 8528	•
Categoria di prodotto	
Carrelli per strumenti oftalmici	•
Caratteristiche del prodotto	
Materiale	Acciaio inox
Colore	Acciaio inox
Campo di applicazione	
Trattamento di strumenti oftalmici	•
Capacità	
Set da sala operatoria per microstrumentario [numero]	6
Allacciamento elettrico standard	
Numero fasi	0
Tensione in V	0-0
Frequenza in Hz	0-0
Potenza massima assorbita in kW	0,00-0,00
Protezione in A	0-0
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	492
Misura esterna, larghezza netta in mm	640
Misura esterna, profondità netta in mm	790
Misura esterna, altezza lorda in mm	720
Misura esterna, larghezza lorda in mm	830
Misura esterna, profondità lorda in mm	780
Peso netto in kg	26,50
Peso lordo in kg	30,00
Confezione	
E 476 Supporto [numero]	2
E 477 Aggancio [numero]	1
E 790 Elementi di raccordo Luer-Lock femmina-femmina [numero]	14
E 791 Elementi di raccordo Luer-Lock femmina-maschio [numero]	14
Listello con magneti per il riconoscimento automatico del carrello (con magneti) [numero]	1