

APH 408

Cavo di rete Crossover  
per collegamento diretto a PC, lungh. 3 m (tipo 8).



- Categoria cavo Cat.6
- Colore: Argento trasparente
- Utilizzato per il collegamento diretto di macchine Miele
- Utilizzato per il collegamento in rete degli sterilizzatori Melag

Codice EAN: 4002514940595 / Numero di materiale: 07951490 /  
Vecchio numero di materiale: 68815801D

| Classe appart. prodotto   |        |
|---|--------|
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio                      | •      |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, laboratorio | •      |
| Termodisinfettori   | •      |
| Macchine speciali per il lavaggio e la disinfezione, medicina                         | •      |
| Macchine speciali di grandi dimensioni per il lavaggio e la disinfezione, medicina    | •      |
| Sterilizzatori da banco   | •      |
| Sterilizzatori di grandi dimensioni   | •      |
| Appartenenza degli apparecchi   |        |
| G 7823  | •      |
| G 7824  | •      |
| G 7825  | •      |
| G 7826  | •      |
| PG 8527   | •      |
| PG 8528   | •      |
| G 7831  | •      |
| PG 8535   | •      |
| PG 8536   | •      |
| PG 8581   | •      |
| PG 8582   | •      |
| PG 8582 CD  | •      |
| PG 8583   | •      |
| PG 8583 CD  | •      |
| PG 8591   | •      |
| PG 8592   | •      |
| PG 8593   | •      |
| PS 1201 B   | •      |
| PS 1201 B EXCELLENCE  | •      |
| PS 1202 B   | •      |
| PS 5662 V   | •      |
| PS 5666 V   | •      |
| PS 5669 V   | •      |
| PS 5962 H   | •      |
| PS 5966 H   | •      |
| PS 5968 H   | •      |
| PS 5969 H   | •      |
| Categoria prodotto  |        |
| Tracciabilità processi/dati di funzionamento/dati di comunicazione                    | •      |
| Caratteristiche del prodotto  |        |
| Colore  | Grigio |
| Campo di applicazione   |        |
| Trattamento di pipette/fiale  | •      |
| Trattamento di vetreria da laboratorio  | •      |
| Trattamento di portaoggetti   | •      |
| Trattamento di butirroметри   | •      |
| Trattamento di bottiglie per infusione/farmacia                                       | •      |
| Trattamento di strumenti anestetici   | •      |

APH 408

Cavo di rete Crossover  
per collegamento diretto a PC, lungh. 3 m (tipo 8).



Codice EAN: 4002514940595 / Numero di materiale: 07951490 /  
Vecchio numero di materiale: 68815801D

|  |      |
|--|------|
| Trattamento di strumenti MIC                                   | •    |
| Trattamento di strumenti oftalmici                             | •    |
| Trattamento di strumenti robotici                              | •    |
| Trattamento di strumenti ginecologici                          | •    |
| Trattamento di strumenti otorinolaringoiatrici                 | •    |
| Trattamento di strumenti odontoiatrici                         | •    |
| Trattamento di zoccoli da sala operatoria                      | •    |
| Trattamento di bacinelle                                       | •    |
| Trattamento di bacinelle reniformi                             | •    |
| Trattamento di biberon   | •    |
| Trattamento di strumenti da sala operatoria                    | •    |
| Trattamento di strumenti a corpo cavo                          | •    |
| Trattamento di strumenti ortopedici da sala operatoria         | •    |
| Trattamento di chiodi/punte per trapano endomidollari          | •    |
| Trattamento di tray/vassoi                                     | •    |
| Trattamento di cestini   | •    |
| Trattamento di cilindri graduati                               | •    |
| Trattamento di contenitori, ad es. contenitori di calce sodata | •    |
| Trattamento di utensili vari                                   | •    |
| <b>Dimensioni e peso</b>                                       |      |
| Misura esterna, altezza netta in mm                            | 0    |
| Misura esterna, larghezza netta in mm                          | 0    |
| Misura esterna, profondità netta in mm                         | 0    |
| Misura esterna, altezza lorda in mm                            | 35   |
| Misura esterna, larghezza lorda in mm                          | 150  |
| Misura esterna, profondità lorda in mm                         | 170  |
| Peso netto in kg   | 0,10 |
| Peso lordo in kg   | 0,10 |