

PG 8536 [ADP SST]

Macchina per il lavaggio e la disinfezione
con pompa di alimentazione acqua AD.



- Massima flessibilità – comandi liberamente programmabili
- Resa/carico p.es. 66 vetreria a collo stretto o 96 pipette
- Sicurezza assoluta – Interfaccia per tracciabilità processi
- Sicurezza – Controllo braccio irr. e riconoscim. autom. carrello
- Asciugatura perfetta – Efficiente asciugatura ad aria calda

Codice EAN: 4002515000427 / Numero di materiale: 09062910 /
Vecchio numero di materiale: 62853625ZER

Struttura e versione	
Struttura	Apparecchio da posizionamento libero, largo
Rivestimento	Acciaio inossidabile
Blocco elettrico dello sportello	•
Segnale acustico al termine del programma	•
Costruzione di facile manutenzione	•
Utilizzo	
Per ospedali	•
Per laboratori	•
Per ambulatori medici	•
Per sale operatorie ambulatoriali	•
Capacità	
Cestini DIN per carico [numero]	7
Set MIC per carico [numero]	2
Set AN per carico [numero]	2-3
Vetreria a collo stretto per carico [numero]	66
Pipette per carico [numero]	96
Dati prestazioni	
Pompa di circolazione, Qmax in l/min.	600
Volume utile vasca di lavaggio in l	137,00
Ore di funzionamento testate	15000
Durata più breve del programma (lavaggio e disinfezione) in min.	27
Temperatura max. risciacquo finale in °C	93
Comandi	
Tipo di comandi	Profitronic+
Selezione programma	Touch on Glass
Tempo max. per posticipo dell'avvio in h	24
Programmabilità	Liberamente programmabile
Programmi [numero]	18
Possibilità di assistenza remota	•
Posti programma liberi [numero]	30
Regolazione valore AO	•
Protezione interruzione programma	•
Indicazione durata residua	•
Indicazione svolgimento programma	•
Lingue display impostabili	•
Allacciamento elettrico standard	
Allacciamento elettrico	3N AC 400V 50HZ
Potenza di riscaldamento elettrico in kW	9,00
Potenza massima assorbita in kW	10,20
Protezione in A	16
Lunghezza cavo di rete in m	1,60
Allacciamento/scarico idrico	
Acqua fredda [numero]	1
Acqua fredda per condensatore di vapore [numero]	1
Acqua calda [numero]	1

PG 8536 [ADP SST]

Macchina per il lavaggio e la disinfezione
con pompa di alimentazione acqua AD.



Codice EAN: 4002515000427 / Numero di materiale: 09062910 /

Vecchio numero di materiale: 62853625ZER

Pressione di flusso necessaria in kPa	250-1000
Prevalenza massima della pompa di scarico in cm	100
Durezza massima dell'acqua (fredda/calda) in mmol/l	10,70
VEP – con pompa di alimentazione per acqua demineralizzata [numero]	1
Pompa di scarico [DN]	22
Addolcitore acqua integrato	•
Sistema antiallagamento	Waterproof-System
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza netta in mm	1175
Misura esterna, larghezza netta in mm	900
Misura esterna, profondità netta in mm	700
Vasca di lavaggio, altezza utile in mm	520
Vasca di lavaggio, larghezza utile in mm	530
Peso netto in kg	177
Essiccatore	
Essiccatore integrato	•
Ventola in kW	0,30
Resistenza elettrica in kW	2,30
Potenza massima assorbita in kW	2,60
Portata aria in m³/h	60
Regolazione della temperatura in scatti di 1 °C	60-115
Impostazione del tempo in scatti di 1 minuto	1-240
Classe filtro HEPA	H14
Grado di separazione filtro HEPA (DIN EN 1822) in %	99,99
Durata filtro HEPA in h	500
Dimensioni e peso	
Misura esterna, altezza lorda in mm	1380
Misura esterna, larghezza lorda in mm	1200
Misura esterna, profondità lorda in mm	800
Vasca di lavaggio, profondità cestello superiore in mm	474
Vasca di lavaggio, profondità cestello inferiore in mm	520
Peso lordo in kg	208
Valori delle emissioni	
Livello pressione sonora sul posto di lavoro	<70 dB(A) re 20 µPa
Cessione di calore nell'ambiente in MJ/h	1,62
Dotazione	
Pompe di dosaggio supplementari integrabili (opzione)	•
Interfaccia per la tracciabilità dei processi	•
Interfaccia assistenza tecnica	•
Numerosi componenti (opzione)	•
Programmi	
DISIN. VARIO TD	•
DISIN. VARIO TD AN	•
VAR-TD-NR	•
Sporco inorganico	•
Sporco organico	•
Plastiche	•
OFTALMOLOGIA	•

PG 8536 [ADP SST]

Macchina per il lavaggio e la disinfezione
con pompa di alimentazione acqua AD.



Codice EAN: 4002515000427 / Numero di materiale: 09062910 /

Vecchio numero di materiale: 62853625ZER

ORTHOVARIO	•
OXIVARIO	•
OXIVARIO PLUS	•
ZOCCOLI-TD	•
SPECIALE 93/10	•
DISINF. CHIMICA	•
LABOR-STANDARD	•
LABOR-UNIVERSALE	•
LABOR-INTENSO	•
LABOR-PIPETTE	•
LABOR-OLIO	•
Dotazione	
1 pompa di dosaggio per detersivo liquido	•
1 pompa di dosaggio per neutralizzante	•
Pompe di dosaggio a soffietto	•
Controllo del volume di dosaggio a ultrasuoni	•
Tecnologia a sensori del braccio irroratore	•
Monitoraggio della conducibilità (opzione)	•
Sistema di filtri a più componenti	•
Pompa con portata elevata	•
Riconoscimento automatico del carrello	•
Asciugatura attiva	•
Possibilità di impostazione per i prodotti chimici (4 x 5 l)	•
Vasca di lavaggio in acciaio inossidabile di alta qualità (1.4301/304)	•
Norme, marcature, certificazioni	
Marchio VDE (sicurezza elettrica)	•
Grado di protezione IP ai sensi della norma EN 60529: IP 20	•
EN 61010-2-040	•
Direttiva RoHS 2011/65/UE	•
Possibilità di allacciamento	
Interfaccia seriale RS 232	•
Interfaccia Ethernet	•
Norme, marcature, certificazioni	
EN 61010-1	•